



Долговечное люминесцентное освещение

MASTER TL-D Xtra

Лампа TL-D Xtra гарантированно защищена от быстрого выхода из строя, что позволяет снизить расходы на обслуживание и экономить на дорогостоящей замене элементов. Соответственно лампа хорошо подойдет в местах, где замена обходится слишком дорого: из-за высоких потолков или прерывания деятельности сотрудников. Данная лампа может использоваться либо с существующими ПРА, либо со специализированными ПРА HF Xtreme.

Преимущества

- Более длительный срок службы снижает затраты на обслуживание и объем подлежащих утилизации отходов
- Переход от замены отдельных ламп на групповую замену
- Особое люминофорное покрытие обеспечивает хорошую цветопередачу.

Характеристики

- Сверхдолгий срок службы
- Низкий уровень содержания ртути для класса ламп с долгим сроком службы.
- Для достижения большей эффективности и более долгого срока службы рекомендуется использовать с ПРА HF Xtreme от компании Philips
- Для достижения заявленного срока службы при 100 % загрузке не рекомендуется уменьшать яркость света ниже 30 % от номинальной
- Лампа маркирована зеленой х-образной пластиной на цоколе, что позволяет отличить ее от других люминесцентных ламп

MASTER TL-D Xtra


Применение

- Подходят для использования там, где обслуживание осветительных установок обходится дорого (высокие потолки, труднодоступные места): в магазинах, супермаркетах, складских помещениях, заводских цехах, в общественных местах, таких как автостоянки и железнодорожные станции

Versions



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 18W/830 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/865 SLV	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 18W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm
MASTER TL-D Xtra 18W/865 SLV	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604.0 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm
MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm
MASTER TL-D Xtra 36W/865 SLV	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

