



产品描述

MASTER TL-D Xtra (特级型)

低压汞放电灯，配备管状26毫米的封装。

优点

- 寿命长，早期故障率低，可以减少麻烦和降低维护成本，有利于从点至组更换。
- 浪费少，寿命结束时处理成本也低。
- 特殊的荧光涂层,可获得较高的显色性。

特点

- 由于采用了全新的技术，可在很大程度上减少早期故障 (专利申请中)
- 超长寿命、可靠性强
- 高效的3层荧光涂层，结合新一代预涂技术
- 汞剂量低，寿命长 (5毫克)
- 可全部回收的光源技术
- 灯头上配备X形绿色底板，以与其他荧光灯区别。

应用


- 适用于维护成本较高的应用环境 (天花板较高，难以够到): 百货公司、超级市场、仓库、生产车间和公共领域、例如停车场及火车站
- 可与传统的电感镇流器或高频电子镇流器一起使用。

MASTER TL-D Xtra （特级型）

Versions



二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/830 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

