



Řešení typu nainstaluj a zapomeň

MASTER TL-D Xtreme

Tyto zářivky MASTER TL-D nabízejí extrémně dlouhou životnost. Výsledkem je extrémně nízká cena zářivky v porovnání s dobou její životnosti. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje kvůli vysokým stropům nebo narušení činnosti. Rovněž je lze využít na místech s dlouhou dobou svícení, jakou jsou tunely, vrtné soupravy nebo výrobní linky. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Výhody

- Extrémně dlouhá životnost – až 10 let provozu – snižuje náklady na údržbu a současně rovněž vede k menšímu množství odpadu a menším nákladům na likvidaci
- Méně problémů díky méně předčasným závadám
- Uspodňuje přechod z kusové na hromadnou výměnu

Vlastnosti

- Extrémně dlouhá životnost – až 10 let provozu. Nejdelší životnosti je dosaženo díky speciálně navrženému předřadníku Philips HF Xtreme
- Patice ve tvaru x se zelenou spodní destičkou pro odlišení zářivky od jiných typů zářivek
- Nízký obsah rtuti (3 mg)

Aplikace

- Vhodné pro aplikace vyznačující se nákladnou (vysoké stropy, obtížně dosažitelné) a rušivou (zastavení výroby, uzavření tunelů) údržbou nebo tam, kde je selhání světelných zdrojů nepřijatelné např. z bezpečnostních důvodů: tunely, zpracovací, potravinový a petrochemický průmysl

MASTER TL-D Xtreme

Varování a bezpečnost


- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze startery Philips S10 nebo S10E (pro 18W zdroje typu S2 nebo S2E) a po výměně zdroje nainstalovat nové startery.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

