



Τοποθετείτε και ξενοιάζετε

MASTER TL-D Xtreme

Αυτός ο λαμπτήρας MASTER TL-D Xtreme προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλό κόστος λαμπτήρα σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Είναι επομένως κατάλληλος για σημεία στα οποία η αντικατάσταση λαμπτήρων είναι δαπανηρή, λόγω οροφής μεγάλου ύψους ή όχλησης της λειτουργίας, και για εφαρμογές με μεγάλους κύκλους λειτουργίας, π.χ. σήραγγες, πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, γραμμές παραγωγής. Μπορεί να λειτουργεί με υφιστάμενα όργανα λειτουργίας ή ειδικά όργανα HF Xtreme.

Οφέλη

- Η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής έως 10 έτη έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος συντήρησης, λιγότερα απόβλητα και μικρότερο κόστος διάθεσης στο τέλος της διάρκειας ζωής
- Λιγότερη όχληση λόγω πρώιμων αστοχιών
- Διευκολύνει την αλλαγή από τις μεμονωμένες στις ομαδικές αντικαταστάσεις

Χαρακτηριστικά

- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής – λειτουργία έως 10 χρόνια, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής επιτυγχάνεται με τα ειδικά σχεδιασμένα όργανα λειτουργίας Philips HF Xtreme
- Τα ακραίο κάλυμμα έχει μαι πράσινη κάτω πλάκα σχήματος χ που ξεχωρίζει το λαμπτήρα από άλλους λαμπτήρες φθορισμού
- Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο (3 mg)

Εφαρμογή

- Κατάλληλος για χρήση σε εφαρμογές όπου η συντήρηση είναι ακριβή (ψηλά ταβάνια, δυσκολία πρόσβασης) και διακόπτει τις εργασίες (διακοπή διαδικασίας παραγωγής, κλείσιμο σηράγγων) ή όπου η αστοχία λαμπτήρων είναι μη αποδεκτή π.χ. για λόγους ασφαλείας: σήραγγες, μονάδες επεξεργασίας, βιομηχαία τροφίμων και πετροχημικών

Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, μη ρυθμίζεται την ένταση κάτω από 30%
- Για χρήση με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο εκκινητές Philips S10 ή S10E (για τύπους 18WS2 ή S2E) για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής που προδιαγράφεται, καθώς και να τοποθετείτε νέους εκκινητές όταν αλλάζετε λαμπτήρες.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions



LPPR TL-D8LL 0003

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm
36W/865 SLV					

