



Pyöreä loistelamppu, jossa on parannettu värintoisto

MASTER TL-E Circular Super 80

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Hyödyt

- Hyvä värintoisto ja tehokkuus
- Symmetrinen, ympärisäteilevä valonjakauma
- Useita valon väri vaihtoehtoja

Ominaisuudet

- Super 80-sarjan loisteaineet

Käyttökohteet

- Monentyyppiset valaisimet, koristeelliset valaisimet mukaanlukien
- Koulut, toimistot, myymälät, teatterit

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


MASTER TL-E Circular Super 80

Versions



LPPR TL-E8 G10q

Mittapiirros



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G10q
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T29
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kylmä valkoinen (CW)	4000 K	59 lm/W	1 285 lm

MASTER TL-E Circular Super 80

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,44	0,403	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	74 lm/W	2 375 lm
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kylmä valkoinen (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Kylmä valkoinen (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus	Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W	28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W	28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W					

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh	28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	33 kWh	28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh			

