



Kruhové žiarivkové osvetlenie so zlepšeným podaním farieb

MASTER TL-E Circular Super 80

Tento kruhový svetelný zdroj TL (s priemerom trubice 29 mm) umožňuje vyžarovanie svetla všetkými smermi. Je vhodný na použitie v širokej škále svietidiel na rôzne účely vrátane dekoratívnych svietidiel a na použitie v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody a domácnosti, ako aj na osvetlenie obytných zón.

Výhody

- Produkty série /80 majú dobré podanie farieb a vysokú účinnosť (v porovnaní so sériou Standard Colors)
- Symetrické vyžarovanie svetla všetkými smermi
- Umožňuje rôzne meniť atmosféru od teplého bieleho svetla až po studené denné svetlo

Vlastnosti

- Dostupné s rozličnými označeniami farby

Aplikácie


- Vhodné na používanie v širokej škále svietidiel na rôzne účely vrátane dekoratívnych svietidiel
- Ideálne na použitie v prostrediach s prítomnosťou ľudí, ako sú školy, kancelárie, obchody a domácnosti

MASTER TL-E Circular Super 80

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Všeobecné informácie	
Pätica	G10q
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	80
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	C-T29
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	8 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K	59 lm/W	1 285 lm
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,313	0,337	Studené denné svetlo	6500 K	57 lm/W	1 250 lm
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	74 lm/W	2 375 lm
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K	74 lm/W	2 375 lm
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,313	0,337	Studené denné svetlo	6500 K	72 lm/W	2 310 lm
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	80 lm/W	3 200 lm
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K	80 lm/W	3 200 lm
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,313	0,337	Studené denné svetlo	6500 K	78 lm/W	3 070 lm

Prevádzkové a elektrické

MASTER TL-E Circular Super 80

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja		
		(nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	0,400 A	62 V	22,2 W
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja		
		(nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	0,450 A	81 V	32,8 W
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	0,420 A	110 V	40,8 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	23 kWh
84053700	TL-E 22W/865 1CT/12	23 kWh
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	33 kWh
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	33 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
84055100	TL-E 32W/865 1CT/12	33 kWh
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	41 kWh
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	41 kWh
84057500	TL-E 40W/865 1CT/12	41 kWh

