



# Formato circular, iluminación fluorescente básica

## TL-E circular colores estándares

El Tubo TL circular (diámetro del tubo de 29 mm) permite obtener una distribución de luz omnidireccional. Es apta para uso en una amplia variedad de luminarias con distintos propósitos donde la reproducción de color no es importante.

### Beneficios

- Creá ambientes con luz de día blanca cálida o fría
- Distribución de luz simétrica y omnidireccional

### Características

- Colores estándares con reproducción de color moderada y diferentes denominaciones de color

### Aplicaciones

- Apta para uso en una amplia variedad de luminarias con distintos propósitos, incluidas muchas luminarias decorativas donde la reproducción de color no es importante

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe un tubo, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe un tubo, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

## TL-E circular colores estándares

### Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.) 9 mg

### Controles y regulación

Regulable Sí

### Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo G10Q

Fallos vida útil hasta 50% (nom.) 13000 h

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color 54-765

Designación de color Luz de día fría

Temperatura del color con correlación (nom.) 6200 K

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 72

Lumen Maintenance 10000 h (Nom) 73 %

### Datos técnicos de la luz

Forma de la bombilla C-T9

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Voltage (Nom)	Potencia (nominal)
928026205460	TL-E 22W/54-765 1CT/12	0,400 A	62 V	22,0 W
928026305460	TL-E 32W/54-765 1CT/12	0,450 A	81 V	32,0 W

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico durante 2.000 horas			
		Flujo lumínico (min.)	Lumen Maintenance 5000 h (Nom)	Luminous Efficacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Nom)
928026205460	TL-E 22W/54-765 1CT/12	80 %	71 %	48 lm/W	1050 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico durante 2.000 horas			
		Flujo lumínico (min.)	Lumen Maintenance 5000 h (Nom)	Luminous Efficacy (rated) (Nom)	Luminous Flux (Nom)
928026305460	TL-E 32W/54-765 1CT/12	83 %	74 %	57 lm/W	1750 lm

