



Kisméretű fénycső

TL Mini Standard Colours

Ez a TL Miniature fénycső (16 mm-es csőátmérő) kisméretű, amely lehetővé teszi a rendszer miniaturizálását, illetve alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátás használatát. Olyan körülmények között használható ideálisan, ahol nem áll rendelkezésre sok hely, a színmegjelenítés és a határfok azonban nem a legfontosabb tényező (ilyen például a figyelemfelkeltő világítás és a vészvilágítás).

Előnyök

- Meleg-fehér vagy hideg-fehér hatást hoz létre

Szolgáltatások

- 16 mm átmérőjű fénycsövek mérsékelt színvisszaadással

Alkalmazás

- Ideális olyan alkalmazási területeken, ahol a hely korlátozott, vagy az igényelt világítási szintek alacsonyak
- Tájékoztatósi világítás
- Vészvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.


TL Mini Standard Colours

Versions



LPPR TL-MINI

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T5
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Hideg nappali fény	6500 K	72	48 lm/W	335 lm
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Hideg fehér (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

Működtetés és elektronika

TL Mini Standard Colours

Order Code	Full Product Name	Fényforrás	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
		árama (névleges)		
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W
70475727	TL Mini 13W/ 33-640 FAM/ 10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

