



Lampada fluorescente di piccole dimensioni

TL Mini Standard

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

Vantaggi

- Crea atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche

- Tubi con diametro di 16 mm e una resa dei colori moderata

Applicazione


- Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e la resa dei colori non è un fattore importante
- Illuminazione d'orientamento
- Illuminazione di emergenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TL Mini Standard

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Informazioni generali	
Attacco	G5
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Coordinata Y cromaticità (Nom)	Coordinata cromatica Y (Nom)	Designazione colore	Temperatura del colore correlata	Indice di resa cromatica (CRI)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Bianco freddo (CW)	4000 K	58	35 lm/W	130 lm
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Bianco freddo (CW)	4000 K	59	43 lm/W	260 lm
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	0,38	0,38	Bianco freddo (CW)	4000 K	59	51 lm/W	380 lm
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	0,313	0,337	Cool Daylight	6500 K	72	48 lm/W	335 lm
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,38	0,38	Bianco freddo (CW)	4000 K	59	71 lm/W	835 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	29 V	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	0,160 A	42 V	6,0 W

TL Mini Standard

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/ 10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	0,145 A	56 V	7,1 W

Order Code	Full Product Name	Corrente lampada (Nom)	Tensione (Nom)	Consumo energetico
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	0,170 A	90 V	13,1 W

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	5 kWh
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	6 kWh
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	8 kWh
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	14 kWh

