



產品說明

MASTER TL Mini Super 80 迷你日光燈管

直徑 16 mm 的螢光燈管

优点

- 良好的演色性
- 與標準燈管相較，燈管使用壽命期間都具備高效能，流明維持率也相當高
- 小型燈管可實現系統微型化

特点

- 管徑 16 mm，具高效率 3 帶螢光塗層

应用

- 適合空間有限、需要優於標準色彩的演色性與效率之處：
- 公寓大樓中的大廳和樓梯照明
- 內置於家具、鏡子與壁櫥照明
- 緊急照明

安全提示

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTER TL Mini Super 80 迷你日光燈管

Versions



LPPR TL8MINI

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm
MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

一般資訊	
燈座基底	G5
照明技術	
演色性指數 (CRI)	82
光效 (額定) (標準)	59 lm/W
光通量	450 lm
運轉與電力	
燈具電流 (標稱)	0.145 A
電壓 (標稱)	56 V
耗電量	7.1 W
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡形狀	T5
認證與應用	
能源消耗 kWh/1000 h	8 kWh
汞 (Hg) 含量 (最大)	2.5 mg
汞 (Hg) 含量 (標稱)	3.0 mg

照明技術

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	色彩名稱	相關色彩溫度 (規範)
928001008250	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	0.463	0.42	白熾白色	2700 K
928001008350	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	0.44	0.403	暖白光 (WW)	3000 K

MASTER TL Mini Super 80 迷你日光燈管

