



Zářivka malých rozměrů s vylepšenou kvalitou světla

MASTER TL Mini Super 80

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapěťového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Výhody

- Dobré podání barev
- Vysoká účinnost při zahájení provozu i během životnosti zářivky, vysoké zachování světelného toku v porovnání se standardními světelnými zdroji
- Malé rozměry zdroje umožňují miniaturní provedení

Vlastnosti

- Malý průměr trubic
- Vysoce účinná třípásmová fluorescenční vrstva
- Možnost provozu na nízkém stejnosměrném napětí

Aplikace

- Ideální pro použití na místech s omezeným prostorem, kde je potřeba lepší barevné podání a energetická účinnost, tzn. osvětlení chodeb a schodišť v bytových domech, osvětlení zabudované do nábytku, zrcadel a skříní, nouzové osvětlení

MASTER TL Mini Super 80

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

