



Pienikokoinen loistelamppu, jossa on parannettu valon laatu

MASTER TL Mini Super 80

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvavalistus.

Hyödyt

- Hyvä värintoisto
- Pieni halkaisija mahdollistaa kompaktit valaistusratkaisut

Ominaisuudet

- Ohuet putket
- Erittäin tehokas kolmihuippuloisteputkipinnoite
- Tukee matalan jännitteen tasavirtaa

Käyttökohteet


- Ihanteellinen käytettäväksi ahtaissa tiloissa, joissa värien toiston on oltava hyvä
- Käytävä- ja porrasvalaistus
- Huonekaluihin asennettuna valaistuksena, peili- ja astiakaappivalaistuksena
- Hätävalaistuksena

MASTER TL Mini Super 80

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	82
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	Värimerkki	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	0,463	0,42	Hehkulamppu, valkoinen	2700 K	59 lm/W	450 lm
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	0,463	0,42	Hehkulamppu, valkoinen	2700 K	77 lm/W	1 000 lm
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,44	0,403	Lämmin valkoinen (WW)	3000 K	77 lm/W	1 000 lm
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,38	0,38	Kylmä valkoinen (CW)	4000 K	77 lm/W	1 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

MASTER TL Mini Super 80

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Order Code	Full Product Name	Lampun virta (nim.)	Jännite (nim.)	Virrankulutus
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/ 10X25CC	8 kWh
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/ 10X25CC	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	14 kWh
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	14 kWh

