



Mała świetlówka o ulepszonej jakości światła

MASTER TL Mini Super 80

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetlnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztyków i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

Korzyści

- Dobre oddawanie barw
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji oraz bardzo dobre utrzymanie strumienia świetlnego w porównaniu do standardowych lamp
- Niewielkie rozmiary lamp pozwalają na zmniejszenie rozmiarów całego systemu oświetleniowego

Cechy

- Mała średnica bańki
- Trójpasemowy luminoфор zapewniająca bardzo wysoką skuteczność świetlną
- Możliwość pracy w systemach zasilanych napięciem stałym o niskim napięciu

Zastosowanie

- Lampa idealnie nadaje się do oświetlania miejsc o ograniczonej przestrzeni, w których wymaga się większej wierności oddawania barw i skuteczności świetlnej niż zwykle, takich jak korytarze i klatki schodowe w apartamentowcach. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, np. w lustrach i szafkach, a także jako oświetlenie awaryjne

MASTER TL Mini Super 80

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

