



Malá žiarivka so zlepšenou kvalitou svetla

MASTER TL Mini Super 80

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) má malé rozmery umožňujúce miniaturizáciu celého systému a ponúka možnosť prevádzky s nízkonapäťovým zdrojom jednosmerného prúdu. Je ideálny na použitie v prostredí vyžadujúcom lepšie podanie farieb a vyššiu účinnosť (v porovnaní so štandardnými farbami), a kde je obmedzený priestor, napríklad na osvetlenie chodieb a schodísk v bytových domoch, osvetlenie zabudované do nábytku, osvetlenie zrkadiel či kuchynskej linky, osvetlenie nápisov a núdzové osvetlenie.

Výhody

- Dobré podanie farieb
- Vysoká účinnosť na začiatku, ako aj počas celej životnosti svetelného zdroja a vysoká úroveň zachovania svetelného toku (v porovnaní so štandardnými svetelnými zdrojmi)
- Malé rozmery svetelného zdroja umožňujú miniaturizáciu systému

Vlastnosti

- Trubice s malým priemerom
- Vysokouúčinná 3-pásmová fluorescenčná vrstva
- Možnosť prevádzky s nízkonapäťovým zdrojom jednosmerného prúdu

Aplikácie


- Ideálne v prostrediach s obmedzeným priestorom, kde sa vyžaduje lepšie podanie farieb a vyššia účinnosť než v prípade štandardných farieb, napríklad na osvetlenie chodieb a schodísk v bytových domoch, osvetlenie zabudované do nábytku, osvetlenie zrkadiel či kuchynskej linky, núdzové osvetlenie

MASTER TL Mini Super 80

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Všeobecné informácie

Pätica G5

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI) 82

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky T5

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 2,5 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 3,0 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	0,463	0,42	Tradičná biela	2700 K	59 lm/W	450 lm
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	0,463	0,42	Tradičná biela	2700 K	77 lm/W	1 000 lm
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	77 lm/W	1 000 lm
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,38	0,38	Studená biela (CW)	4000 K	77 lm/W	1 000 lm

Prevádzkové a elektrické

MASTER TL Mini Super 80

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	0,170 A	90 V	13,1 W

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	8 kWh
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	14 kWh
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/ 10X25CC	14 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/ 10X25CC	14 kWh

