



Zdroj světla pro kontrolu peněz!

TL Mini Blacklight Blue

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Výhody

- Rychlá detekce UV reflexních materiálů
- Vytváří zvláštní atmosféru a efekty

Vlastnosti

- Rovný vnější obal

Aplikace


- Detekce a analýza v textilním a chemickém průmyslu
- Bankovníctví a soudní vědy
- Speciální efekty v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a reklamní osvětlení

TL Mini Blacklight Blue

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

General Information

Patice G5

Light Technical

Kód barvy 108

Barevné konstrukce Blacklight Blue

Mechanical and Housing

Tvar žárovky T5

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	0,170 A	29 V	4.5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	0,170 A	42 V	6.0 W

Order Code	Full Product Name	Proud zdroje (jmen.)	Napětí (jmen.)	Jmenovitý příkon (nom.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7.1 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Životnost do 50 % poruch (jmen.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	8000 h
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	8000 h

Order Code	Full Product Name	Životnost do 50 % poruch (jmen.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	10000 h

TL Mini Blacklight Blue

Light Technical

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h (jmen.)	LLMF 6000 h (jmen.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	25 %	35 %
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2000 h (jmen.)	LLMF 6000 h (jmen.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

