



# Unsichtbares sichtbar machen

## Schwarzlicht TL Mini

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analyse Zwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

### Vorteile

- Schnelles Entdecken UV-reflektierender Materialien

### Merkmale

- Gerader Außenkolben
- Anregung fluoreszierender Stoffe

### Anwendung


- Für den Einsatz zur Erkennung und Analyse in der Textil- und chemischen Industrie
- Für den Einsatz in Archäologie, Bankwesen, Gerichtsmedizin, Lebensmittelindustrie, Medizin, Mineralogie und Philatelie
- Für Spezialeffekte in Nachtclubs, Discos und Theatern

# Schwarzlicht TL Mini

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

### Allgemeine Eigenschaften

Socket G5

### Lichttechnische Daten

Farbcode 108

Lichtfarbe Schwarzlicht Blau

### Mechanische Kenndaten

Kolbenform T5

## Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	0,170 A	29 V	4.5 W
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	0,170 A	42 V	6.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7.1 W

## Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	8000 h
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	8000 h

Order Code	Full Product Name	Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	10000 h

# Schwarzlicht TL Mini

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	LLMF 2.000 Std.	LLMF 6.000 Std.
		Nenn-	Nenn-
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	25 %	35 %
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

Order Code	Full Product Name	LLMF 2.000 Std.	LLMF 6.000 Std.
		Nenn-	Nenn-
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	20 %	30 %

