



De lichtbron voor het controleren van geld!

Blacklight Blue TL Mini

Deze miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is gemaakt van blauw blacklight-glas (donkerblauw) dat UV-A-straling doorlaat, maar slechts een minimale hoeveelheid zichtbaar licht afgeeft. Het is een perfecte oplossing voor een snelle detectie van UV-reflecterende materialen. Hij wordt speciaal gebruikt voor testen, inspecties en analyses in verschillende branches, zoals criminologie, filatelie en geneeskunde. Verder wordt hij toegepast voor het scheppen van speciale effecten in de amusementsbranche, bijv. in nachtclubs en theaters.

Voordelen

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

Kenmerken

- Blauwe blacklight-lampen hebben een rechte buitenomhulling

Toepassing

- Detectie en analyse in de textiel- en chemische industrie
- Archeologie, banken, forensische wetenschappen, voedingsmiddelenindustrie, geneeskunde, mineralogie, filatelie
- Speciale effecten in nachtclubs, disco's en theaters
- Verlichting van reclameborden

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Blacklight Blue TL Mini

Versions



LPPR TLBMINI 0001

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Algemene informatie

Lampvoet G5

Gegevens lichttechniek

Kleuraanduiding Blacklight Blue

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm T5

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500951014	TL 4W BLB 1FM/10X25CC	0,170 A	29 V	4,5 W
8711500950987	TL 6W BLB 1FM/10X25CC	0,170 A	42 V	6,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Energieverbruik
8711500951045	TL 8W BLB 1FM/10X25CC	0,145 A	56 V	7,1 W

Blacklight Blue TL Mini

