



# Lyskilde for kontroll av pengesedler.

## TL Mini Blacklight Blue

Denne TL Miniature-lyskilden (rørdiameter 16 mm) er produsert av blått (mørk blått) glass med blacklight som sender UV-A-stråling, men som bare gir et minimum av synlig lys. Det er en perfekt løsning for rask registrering av UV-reflekterende materialer. Det brukes spesielt til testing, inspeksjon og analyse i forskjellige industrier, f.eks. kriminologi, filateri og medisin. Videre brukes det for å skape spesialeffekter i underholdningsbransjen, f.eks. på nattklubber og i teatre.

### Fordeler

- Hurtig gjenkjennelse av UV-reflekterende materialer
- Skaper spesielle atmosfærer og lyseffekter

### Funksjoner

- Blå lamper med blacklight har en rett ytterkolbe

### Søknad


- Deteksjon og analyse i tekstil - og kjemikaliebransjen
- Arkeologi, bankvesen, rettsvitenskap, næringsmiddelindustri, medisin, mineralogi, filateli
- Spesialeffekter på nattklubber, diskoteker og teatre
- Skiltbelysning

# TL Mini Blacklight Blue

## Versions



## Målskisse



| Product               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 6W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

