



Ljuskällan som synar pengarna

"Blacklight Blue" TL Mini

TL-mini (rördiameter på 16 mm) är tillverkad av mörkblått glas som sänder UV-A-strålning, men bara genererar minimalt med synligt ljus. Det är den perfekta lösningen för detektering av UV-reflekterande material. Används speciellt för testning, inspektion och analys inom olika branscher, till exempel kriminologi, filateli och medicin. Används även till specialeffekter på till exempel nattklubbar och teatrar.

Fördelar

- Snabb avkänning av UV-reflekterande material
- Skapar särskilda stämningar och effekter med ljus

Funktioner

- Rak yttre mantel

Användning


- Detektering och analys inom textil- och kemiindustrin
- Banker och rättsvetenskap
- Specialeffekter på nattklubbar, diskotek, teatrar och skyltbelysning

"Blacklight Blue" TL Mini

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

