



Λαμπτήρας T12 για αξιόπιστη έναυση

TL-M Ταχείας Αφής Απόχρωση 33

Ο λαμπτήρας TL-M RS (Rapid Start - ταχείας έναυσης) (διάμετρος σωλήνα 38 mm) έχει μια εξωτερική επίστρωση σιλικόνης και μια εξωτερική λωρίδα έναυσης. Είναι κατάλληλος για εφαρμογές στις οποίες επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία, αλλά απαιτείται γρήγορη και σταθερή έναυση, χωρίς να είναι σημαντική η απόδοση χρωμάτων. Οι λαμπτήρες ταχείας έναυσης μπορούν να ανάβουν χωρίς εκκινήτη.

Οφέλη

- Well-defined ignition for fast, easy ignition at low temperatures

Χαρακτηριστικά

- RS (Rapid Start) lamps with an external silicon coating
- External ignition strip connected via a high-ohmic resistor to one of the electrodes
- Available in standard colors and varying color designations

Εφαρμογή


- Standard colors are mostly used in applications where color rendering is not an important factor

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

TL-M Ταχείας Αφής Απόχρωση 33

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
1SL/25					

