



T12 fénycső megbízható gyújtáshoz

TL-M Rapid Start Standard Colours

A TL-M RS (Rapid Start) fénycső (38 mm-es csőátmérő) külső szilícium bevonattal és külső gyújtószállal rendelkezik. A fénycsövet olyan környezetekben érdemes használni, ahol az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom miatt gyors és megbízható gyújtásra van szükség, a színmegjelenítés azonban nem fontos. A Rapid Start fénycsövek indítószerkezet nélkül gyújthatók.

Előnyök

- Jól definiált gyújtás a gyors, egyszerű gyújtáshoz alacsony hőmérsékleten

Szolgáltatások

- RS (gyors indítású) fényforrások, külső szilícium bevonattal
- Külső gyújtócsík csatlakozik egy nagy ohmos ellenálláson keresztül az egyik elektródához
- Standard színekben többféle színhőmérsékletben állnak rendelkezésre

Alkalmazás


- A standard fényszínek főként olyan alkalmazási területeken használatosak, ahol a színvisszaadás nem fontos tényező

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

TL-M Rapid Start Standard Colours

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 65W/33-640	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
1SL/25					

