



Lampada T12 per accensione affidabile

TL-M Rapid Start Standard

La lampada TL-M RS (Rapid Start), diametro tubo 38 mm, presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile, ma in cui la resa dei colori non è un fattore importante. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Vantaggi

- Accensione precisa per un avviamento rapido e semplice a basse temperature

Caratteristiche

- Lampade RS (Rapid Start) con rivestimento esterno in silicio
- Striscia di accensione esterna collegata a uno degli elettrodi tramite un resistore ad alto valore ohmico
- Disponibile in colori standard e diverse designazioni colore

Applicazione


- Le lampade Standard Colors sono principalmente utilizzate nelle applicazioni in cui la resa dei colori non è un fattore importante

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TL-M Rapid Start Standard

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

