



Лампа T12 для надежного запуска

TL-M Rapid Start Standard Colours

Лампа TL-M RS (Rapid Start) с диаметром трубки 38 мм обладает внешним силиконовым покрытием и планкой зажигания. Она подходит для холодного и влажного окружения, при которых необходимо обеспечить быстрое и стабильное зажигание, а качеством цветопередачи можно пренебречь. Лампы Rapid Start могут зажигаться без стартера.

Преимущества

- Быстро и легко включаются даже при низких температурах

Характеристики

- Лампы Rapid Start (Быстрое включение) с наружным силиконовым покрытием
- Имеют полоску для зажигания, которая подсоединяется через высокоомный резистор к одному из электродов
- Выпускаются с различными цветовыми температурами

Применение


- Лампы стандартных цветов используются обычно в осветительных системах, где точная цветопередача не имеет особого значения

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TL-M Rapid Start Standard Colours

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 8,0 mg

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Общая информация

Цоколь G13
 Срок службы до 50% отказов (ном.) 13000 h
 Описание системы Rapid Start (RS)

Технические характеристики освещения

Код цвета 33-640
 Обозначение цвета Cool White (CW)
 Коррелированная цветовая температура (ном.) 4100 K
 Коэффициент цветопередачи (ном.) 63
 Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.) 73 %
 Стабильность светового потока 2000 ч (ном.) 90 %
 Стабильность светового потока 5000 ч (ном.) 81 %

Механические компоненты и корпус

Форма колбы T12

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч
928030503371	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	47 kWh
928031003371	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	74 kWh

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928030503371	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	101 V	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (ном.)	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)
928031003371	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	0,670 A	110 V	64,0 W

Технические характеристики освещения

TL-M Rapid Start Standard Colours

Order Code	Full Product Name	Эффективность	
		освещения (номинальная) (ном.)	Светоотдача (ном.)
928030503371	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	72 lm/W	2850 lm

Order Code	Full Product Name	Эффективность	
		освещения (номинальная) (ном.)	Светоотдача (ном.)
928031003371	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	74 lm/W	4750 lm

