



# Güvenilir ateşleme için T12 lambası

## TL-M Rapid Start Standard Colours

TL-M RS (Rapid Start) lambasının (tüp çapı 38 mm) dışı silikon kaplıdır ve bir harici ateşleme stripine sahiptir. Düşük sıcaklıkların ve yüksek nemin hızlı ve tutarlı ateşleme gerektirdiği, ancak renksel geriverimin önemli olmadığı durumlar için uygundur. Rapid Start özellikli lambalar starter olmadan ateşlenebilir.

### Faydaları

- Düşük sıcaklıklarda hızlı, kolay ateşleme için iyi tanımlanmış ateşleme
- Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına kadar değişen ortamlar yaratır

### Özellikler

- RS (Rapid Start-Hızlı Başlangıç) dıştan silikon kaplamalı ampuller
- Yüksek ohm'lu rezistans aracılığıyla elektrotlardan birisi üzerine bağlanmış dış ateşleyici
- Standart renklerde ve değişik renk seçimlerinde mevcuttur

### Uygulama


- Standart renkler sunar, daha çok renksel geriverimin önemli bir faktör olmadığı uygulamalarda kullanılır

## TL-M Rapid Start Standard Colours

### Versions



### Boyutlu çizim



| Product                      | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-M RS 40W/54-765<br>1SL/25 | 40,5 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |

