



Lampu T12 dengan penyalaaan tepercaya

TL Rapid Start Standard Colours

Lampu TL RS (Rapid Start) (diameter tabung 38 mm) memiliki lapisan silikon eksternal. Sangat sesuai untuk situasi dengan kelembapan tinggi yang membutuhkan penyalaaan yang cepat dan stabil namun renderasi warna tidak penting. Lampu Rapid Start dapat dinyalakan tanpa starter.

Benefits

- Menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk
- Penyalaaan yang cepat dan terdefinisikan dengan baik pada suhu rendah

Features

- Lampu RS (Rapid Start) dengan lapisan silikon eksternal
- Warna standar dengan renderasi warna menengah
- Tersedia dalam berbagai penetapan warna

Application

- Sebagian besar digunakan dalam aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting

TL Rapid Start Standard Colours

Versions



Dimensional drawing

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL RS 40W/54-765 1SL/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

