



Lámpara:

TL-S

Lámparas de descarga de mercurio a baja presión con envoltura tubular de 38 mm de diámetro

Beneficios

- Encendido bien definido sin cebador, también a bajas temperaturas
- Permite crear atmósferas que abarcan desde el blanco cálido al blanco frío

Características

- Banda de encendido interno para encendido instantáneo, sin precaldeo ni cebador
- Disponible diversas temperaturas de color

Aplicaciones


- Los colores estándar se utilizan en aplicaciones donde la respuesta cromática no constituye un factor importante

Versions



TL-S

Plano de dimensiones



Product	D	A	A	B	B	C	C
TL-S 20W/	40.5	571.9	573.9	583.1	580.5	588.8	591.4
33-640 SLV/25	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

