



Lampe T12 sans starter

TL-S

La lampe TL-S (diamètre de tube de 38 mm) est dotée d'une bande d'amorçage interne garantissant un allumage instantané. La lampe offre un allumage franc sans starter, même à basse température. Elle convient aux situations à faible fréquence d'allumage et où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Le culot de lampe R18s à chaque extrémité nécessite l'utilisation d'un support de lampe spécial.

Avantages

- Allumage franc sans starter, même à basse température
- Crée des ambiances allant du blanc chaud au blanc froid

Fonctions

- Bande d'amorçage interne pour allumage instantané sans préchauffage ni starter
- Disponible dans des couleurs standard et différentes teintes
- Le culot R18s nécessite l'utilisation d'un support de lampe spécial

Application


- Les couleurs standard sont surtout utilisées dans des applications où le rendu des couleurs n'est pas un facteur essentiel.

TL-S

Versions



Schéma dimensionnel



Product	D	A	A	B	B	C	C
TL-S 40W/	40.5	1181.5	1183.5	1192.7	1190.1	1198.4	1201.0
33-640 SLV/25	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

