



Beschrijving:

TL-S

Lagedruk-kwikontladingslampen met een diameter van 38 mm

Voordelen

- Starterloze ontsteker met geavanceerd ontwerp, voor probleemloos starten, ook bij lage temperaturen
- /80 kleuren hebben een betere kleurweergave ($R_{a} > 80$) en efficiëntie dan standaardkleuren ($R_{a} > 50-70$)
- Creëert een kleurklimaat variërend van warm wit tot koud daglicht

Kenmerken

- Starterloze lampen met inwendige ontstekstrip voor snelle start zonder voorverwarming
- Lampvoet R18s vereist een speciale lamphouder
- Beschikbaar in standaard- en /80 kleuren met diverse kleuraanduidingen

Toepassing

- Standaardkleuren worden gebruikt in toepassingen waar aan de kleurweergave geen hoge eisen worden gesteld


TL-S

Versions



R18s, T12

Maatschets



Product	D	A	A	B	B	C	C
TL-S 40W/	40.5	1181.5	1183.5	1192.7	1190.1	1198.4	1201.0
33-640 SLV/25	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

TL-S 40W/33-640

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	12

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Algemene informatie

Ballonvorm	T12
Lampvoet	R18S
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000

Goedkeuring en Toepassing

order code	Energieverbruik kWh/1000 uur
72569140	24
61933440	24

order code	Energieverbruik kWh/1000 uur
72584440	47

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

order code	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
72569140	0.385	58	19.4

order code	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
61933440	0.385	58	19.4

order code	Lampstroom (nom.)	Spanning (nom.)	Vermogen (gespec.) (nom.)
72584440	0.43	103	39

Eisen aan armatuurontwerp (1/2)

				Gecorreleerde					
Chromaticiteitscoördinaat X		Chromaticiteitscoördinaat Y		kleurtemperatuur		Kleurweergave-index		Lumenbehoud	
order code	(nom.)	(nom.)	Kleurcode	Kleuraanduiding	(nom.)	(nom.)	10.000 uur (nom.)	Lumenbehoud	Lumenbehoud 2000
72569140	377	381	-	Koel Wit (CW)	4100	63	73	73	90
61933440	438	403	830	Warmwit (WW)	3000	85	84	84	92
72584440	377	381	-	Koel Wit (CW)	4100	63	73	73	90

Eisen aan armatuurontwerp (2/2)

Chromaticiteitscoördinaat X		Lumenbehoud	Lichtrendement	Lichtstroom
order code	(nom.)	5000 uur (nom.)	(gespec.) (nom.)	(nom.)
72569140	377	81	49	950
61933440	438	89	55	1060

Chromaticiteitscoördinaat X		Lumenbehoud	Lichtrendement	Lichtstroom
order code	(nom.)	5000 uur (nom.)	(gespec.) (nom.)	(nom.)
72584440	377	81	59	2350

