



產品說明

TL-X XL 日光燈管

直徑 38 mm 的單接腳螢光燈管

优点

- 若搭配特製的燈座使用，可消除啟動期間所有可能的火花效果
- 與標準 TL 燈具相較，使用壽命更長

特点

- 隨附內建點燈管，適用於 EM 無啟動器運作或高頻 非預熱運作

应用


- 用於室內外防火與增安型燈具
- 用於 (石油) 化學工業、海上、礦井與任何可能出現爆炸性氣體之處

Versions



TL-X XL 日光燈管

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm
SLV/25					

