



Höchste Sicherheit durch Explosionsschutz

TL-X XL

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

Vorteile

- Ausschluss von Funkenbildung während der Zündung

Merkmale

- Einstiftsockel Fa6 für starterlosen Betrieb

Anwendung


- Für den Einsatz in explosions- und schlagwettergeschützte Leuchten nach Schutzart "Erhöhte Sicherheit"
- Für den Einsatz in feuerfesten Leuchten und Leuchten mit erhöhter Sicherheit in Innen- und Außen Anwendungen
- Für den Einsatz in der (petro-)chemischen Industrie, auf Bohrinseln, in Mienen und anderen Orten, wo explosive Gase vorkommen können

TL-X XL

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (nom.)	12,0 mg

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Allgemeine Eigenschaften

Socket	FA6
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (nom.)	21000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom.)	26000 h

Lichttechnische Daten

Farbcode	33-640
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	4100 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	63
Restlichtstrom 10.000 Std. (nom.)	0 %
Restlichtstrom 2.000 Std. (nom.)	88 %
Restlichtstrom 5.000 Std. (nom.)	83 %

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	T12
------------	-----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	25 kWh
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	47 kWh

Elektrische Kenndaten

TL-X XL

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
26135940	TL-X XL 20W/ 33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Spannung (nom.)	Nennleistung (nom.)
26137340	TL-X XL 40W/ 33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	39.0 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2300 lm

