



Λαμπτήρας μεγάλης διάρκειας ζωής T12 για περιβάλλοντα χωρίς εκρήξεις

TL-X XL, Αντιεκρηκτικοί Μονοπολικοί

Ο λαμπτήρας TL-X XL (διάμετρος σωλήνα 38 mm) έχει παρατεταμένη διάρκεια ζωής και διαθέτει μια εσωτερική λωρίδα έναυσης για ηλεκτρομαγνητική λειτουργία χωρίς εκκινητή ή λειτουργία υψηλής συχνότητας χωρίς προθέρμανση. Σε συνδυασμό με μια ειδική υποδοχή, αποτρέπονται όλοι οι πιθανοί σπινθηρισμοί κατά την έναυση. Αυτός ο λαμπτήρας χρησιμοποιείται σε απρόσβλητα στις φλόγες και αυξημένης ασφαλείας φωτιστικά για εφαρμογές τόσο εσωτερικού, όσο και εξωτερικού χώρου, όπως η (πετρο)χημική βιομηχανία, οι παράκτιες εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα ορυχεία και κάθε σημείο στο οποίο μπορεί να απαντώνται ίχνη από εκρηκτικά αέρια.

Οφέλη

- Σε συνδυασμό με μια ειδική υποδοχή, αποτρέπονται όλοι οι πιθανοί σπινθηρισμοί κατά την έναυση,
- Εκτεταμένη διάρκεια ζωής με τους τυπικούς λαμπτήρες TL

Χαρακτηριστικά

- Διαθέτει εσωτερική λωρίδα έναυσης για λειτουργία EM χωρίς εκκινητή ή λειτουργία HF χωρίς προθέρμανση
- Ο ειδικός κάλυκας Fa6 έχει μια μακριά και λεπτή ακίδα, η οποία απαιτεί ειδική υποδοχή

TL-X XL, Αντικρηκτικοί Μονοπολικοί


Εφαρμογή

- Χρησιμοποιείται για αντιπυρικά φωτιστικά υψηλής ασφάλειας, για εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως η (πετρο)χημική βιομηχανία, οι παράκτιες εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου, τα ορυχεία και κάθε σημείο στο οποίο μπορεί να απαντώνται ίχνη από εκρηκτικά αέριο

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	FA6
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	60
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T12
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	12 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	12,0 mg

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	47 lm/W	940 lm
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	58 lm/W	2.300 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

TL-X XL, Αντικερηκτικοί Μονοπολικοί

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	0,380 A	58 V	20,0 W

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	0,430 A	103 V	40,0 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	20 kWh

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40 kWh

