



TMS011

TMS011

一款室内光源，单或双荧光光源款型，适用于一般照明。该系列提供 TLD 18W, 36W 或 58W 光源，适用于表面安装。该光源可采用悬吊或吸顶安装，一系列附件可供选择。灯具本体采用 0.5mm 高强度钢板制成，结构坚固。配有多种反射器，配光多样，且有多种安装方式，是一款真正多用途、经济实惠的灯具。

特点

- 设计新颖，结构紧凑，外观亮丽
- 一款高品质光源，安全性得到提升，易于安装和维修
- 飞利浦镇流器在光源中预接线，还提供启辉器
- 灯体防锈，抗老化，使用寿命长
- 有单边反射器 GDL，双边反射器 GKH 以及棱纹罩 GMP 可供选择
- 灯具输出 LOR : 95%
- 灯体：采用 0.5mm 高强度钢板制成，白色烤漆，结构坚固
- 安全可靠的灯脚、连接件以及塑料配件

应用

- 折扣店
- 特级超市和超级市场
- DIY 店
- 便利店
- 凹圆形天棚照明
- 家庭照明
- 一般工业

TMS011

Versions



应用	
IP 等级	IP20
基本信息	
保护等级 IEC	安全等级 I
灯具系列代码	TL-D

运营和电气

Order Code	Full Product Name	输入电压	Order Code	Full Product Name	输入电压
911400856480	TMS011 1xTL-D36W HF 220V/50Hz	220 V	911400864980	TMS011 1xTL-D18W HFS GMP 220V 50Hz	-
911400856580	TMS011 1xTL-D18W HF 220V/50Hz	220 V	911400865080	TMS011 1xTL-D18W HFS GKH 220V 50Hz	-
911400856680	TMS011 2xTL-D18W HF 220V/50Hz	220 V	911400865180	TMS011 1xTL-D36W HFS 220V 50Hz	-
911400858080	TMS011 1xTL-D36W I R	-	911400865680	TMS011 2xTL-D18W HFS 220V 50Hz	-
911400861280	TMS011 2xTL-D36W HF 220V/50Hz	220 V	911400865780	TMS011 2xTL-D36W HFS 220V 50Hz	-
911400864780	TMS011 1xTL-D36W HFS GKH 220V 50Hz	-	911400865880	TMS011 1xTL-D18W HFS 220V 50Hz	-
911400864880	TMS011 1xTL-D36W HFS GMP 220V 50Hz	-	911400865980	TMS011 2xTL-D36W HFS GKH 220V 50Hz	-

基本信息

Order Code	Full Product Name	补偿电路	光罩/透镜类型	装置	照明功率	光源数量	光学类型
911400856480	TMS011 1xTL-D36W HF 220V/50Hz	-	否	EBE	36 W	1	No
911400856580	TMS011 1xTL-D18W HF 220V/50Hz	-	否	EBE	18 W	1	No
911400856680	TMS011 2xTL-D18W HF 220V/50Hz	-	否	EBE	18 W	2	No
911400858080	TMS011 1xTL-D36W I R	电感应的	否	CONV	36 W	1	R
911400861280	TMS011 2xTL-D36W HF 220V/50Hz	-	否	EBE	36 W	2	No
911400864780	TMS011 1xTL-D36W HFS GKH 220V 50Hz	否	否	EBS	36 W	1	R
911400864880	TMS011 1xTL-D36W HFS GMP 220V 50Hz	否	P	EBS	36 W	1	No
911400864980	TMS011 1xTL-D18W HFS GMP 220V 50Hz	否	P	EBS	18 W	1	No
911400865080	TMS011 1xTL-D18W HFS GKH 220V 50Hz	否	否	HFS	18 W	1	R
911400865180	TMS011 1xTL-D36W HFS 220V 50Hz	否	否	EBS	36 W	1	No
911400865680	TMS011 2xTL-D18W HFS 220V 50Hz	否	否	EBS	18 W	2	No
911400865780	TMS011 2xTL-D36W HFS 220V 50Hz	否	否	EBS	36 W	2	No
911400865880	TMS011 1xTL-D18W HFS 220V 50Hz	否	否	EBS	18 W	1	No
911400865980	TMS011 2xTL-D36W HFS GKH 220V 50Hz	否	否	EBS	36 W	2	R

