



Lineco – un choix économique

Lineco TMS022

Lineco TMS022 est une réglette apparente économique et fonctionnelle pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D. L'installation est rapide et s'effectue sans outil, d'une seule main. Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités). Une vaste palette d'accessoires à encliqueter est disponible.

Avantages

- An economical choice, with a functional surface-mounted batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps
- Choice of optics for symmetrical or asymmetrical light distribution
- Quick, tool-less installation can be carried out single-handedly

Fonctions

- Choix entre une ou deux lampes fluorescentes TL-D
- Choix d'optiques symétriques ou asymétriques
- Installation rapide et sans outils
- Bloc de contacts repositionnable
- Vaste gamme d'accessoires

Application

- Commerces
- Industrie

Descriptions

Type	TMS022
Source lumineuse	Fluorescente: - 1 x ou 2 x MASTER TL-D / G13 / 15, 18, 30, 36, 58 W
Lampe incluse	Non

Appareillage	Electronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - HFPS
Connexion	Connecteur à emboîtement (PI)
Matière	Tôle d'acier, blanche

Lineco TMS022

Installation

Individuelle : montage à vis

Possibilité de repositionner le bloc de contact (version à 2 lampes)


Principales applications Vente au détail, industrie

Versions

TMS022 - MASTER TL-D - 36 W -
840 - Spojené království



Schéma dimensionnel



Product

TMS022 2xTL-D36W HFS


Détails sur le produit

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Lineco TMS022

Polar Wide Diagrams



IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)

