



Lineco – egy gazdaságos választás

Lineco TMS022

A Lineco egy funkcionális és gazdaságos felületre szerelhető szabadonsugárzó 1 vagy 2 TL-D fénycsőhöz. Szimmetrikus vagy aszimmetrikus reflektorok külön rendelhetők hozzá. A felszerelés gyors, szerszám nélküli és egyedül kivitelezhető. Az áthelyezhető csatlakozóegység rugalmas bekötést tesz lehetővé (kábelbevezetéssel középen vagy a végsapkákon keresztül). A felpattintható kiegészítő elemek széles választéka érhető el.

Előnyök

- Gazdaságos, felületre szerelt szabadonsugárzó 1 vagy 2 TL-D fénycsőhöz
- Szimmetrikus vagy aszimmetrikus fényeloszlást biztosító reflektorok
- Gyors, szerszám-mentes szerelés

Szolgáltatások

- Egy vagy két TL-D fénycső
- Választható szimmetrikus vagy aszimmetrikus optika
- Felszerelése gyorsan és eszköz nélkül elvégezhető
- Újrapirozicionálható csatlakozóblokk
- Felcsatlakozható tartozékok széles választéka

Alkalmazás

- Üzletek
- Ipar

termékjellemzők

Típus	TMS022
Fényforrás	Fénycső: - 1 x vagy 2 x MASTER TL-D / G13/ 15, 18, 30, 36, 58W

A fényforrást	Nem, vagy
tartalmazza	Igen (830 vagy 840 szín hőmérséklet)


Lineco TMS022

Előtet	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- High Frequency Performer (HFP)
	- High Frequency Regulator (HFR)
	- HF-Select (HFS)
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó (PI)
Opciók	Átmenő vezetékezés: 1-fázis (TW1)
	Speciális lámpatest magassfényű (C) reflektort rögzítő pontokkal (SH verzió)

Versions



Méretezett rajza



Anyag	Acéllemez, fehér
Felszerelés	Egyedileg; csavaros rögzítés
	A csatlakozóblokk áthelyezhető (2-fényforrásos változat)
Kiegészítő elemek	Fehér, egy darabból álló szimmetrikus reflektor (1- és 2-fénycsöves változat), aszimmetrikus reflektor (1-fénycsöves változat), C-alumínium reflektor SH típusokhoz
Fő alkalmazások	Kiskereskedelem, ipar


Product
TMS022 1xTL-D58W HFS
TMS022 1xTL-D30W HFS
TMS022 1xTL-D36W HFS
TMS022 1xTL-D30W HF
TMS022 1xTL-D36W HF
TMS022 1xTL-D18W HFS
TMS022 1xTL-D58W HF
TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK

Product
TMS022 2xTL-D36W HF SH
TMS022 2xTL-D18W HF
TMS022 2xTL-D58W HFS
TMS022 2xTL-D36W HFS
TMS022 2xTL-D58W HF
TMS022 2xTL-D36W HF
TMS022 2xTL-D58W HF SH


Méretezett rajza

177

Product
GMS022 1/2 58 C
GMS022 1/2 36 C



Product
GMS022 1 18 R-A
GMS022 1 36 R-A
GMS022 1 58 R-A



Product
GMS022 1/2 58 R
GMS022 1/2 36 R
GMS022 1/2 18 R

Termék részletei

IPDP_TMS022i_PHL_EN_0003-
Detail photo



Tartozékok



White reflector

Ordercode 910400620418,
910400620518, 910400620618



TMS022/UK with GMS022 R-A/UK
white asymmetric reflector (front
fix)

Ordercode 910400620718,
910400620818, 910400620918



Ordercode 910402200003,
910402204803

Alkalmazási feltételek

Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Nem alkalmazható
---------------------------------------	------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	230 to 240 V
---------------------	--------------

Általános információ

CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Vészvilágítás	No
ENEC jel	ENEC mark
Gyúlékonysági jelzés	F
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
Fényforráscsalád kódja	TL-D
Az optika típusa	No
Termékcsalád kódja	TMS022

Általános információ (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kiegyenlítő áramkör	Országváltozat	Működtető szerelvény	Kombinált csomag
11870399	TMS022 1xTL-D18W HFS	-	NO	HFS	-
11706500	TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK	-	UK	HFR	K
13556499	TMS022 1xTL-D36W HFS	-	NO	HFS	-
13558899	TMS022 1xTL-D58W HFS	-	NO	HFS	-
04699899	TMS022 1xTL-D30W HFS	-	NO	HFS	-
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF	IC	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-
04533599	TMS022 1xTL-D58W HF	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-
04539799	TMS022 1xTL-D30W HF	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-
13560199	TMS022 2xTL-D36W HFS	-	NO	HFS	-
13562599	TMS022 2xTL-D58W HFS	-	NO	HFS	-
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-


Order Code	Full Product Name	Kiegészítő		Működtető szerelvény	Kombinált csomag
		áramkör	Országváltozat		
04535999	TMS022 2xTL-D36W HF SH	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-
04536699	TMS022 2xTL-D58W HF SH	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-
04538099	TMS022 2xTL-D18W HF	-	NO	HF – Elektronikus, nagyfrekvenciás	-

Általános információ (2/2)


Order Code	Full Product Name	A fényforrások	
		A lámpa teljesítménye	száma
11870399	TMS022 1xTL-D18W HFS	18 W	1
11706500	TMS022 1xTL-D58W/840 HFRUK	58 W	1
13556499	TMS022 1xTL-D36W HFS	36 W	1
13558899	TMS022 1xTL-D58W HFS	58 W	1
04699899	TMS022 1xTL-D30W HFS	30 W	1
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF	36 W	1
04533599	TMS022 1xTL-D58W HF	58 W	1

Order Code	Full Product Name	A fényforrások	
		A lámpa teljesítménye	száma
04539799	TMS022 1xTL-D30W HF	30 W	1
13560199	TMS022 2xTL-D36W HFS	36 W	2
13562599	TMS022 2xTL-D58W HFS	58 W	2
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF	36 W	2
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF	58 W	2
04535999	TMS022 2xTL-D36W HF SH	36 W	2
04536699	TMS022 2xTL-D58W HF SH	58 W	2
04538099	TMS022 2xTL-D18W HF	18 W	2


Polar Wide Diagrams




IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D18W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W +GMS022 R-Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W +GMS022 R-A-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS +GMS022 R-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D18W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D18W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D36W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D58W +GMS022 R-Polar
Normal (separate)




IFPS_TMS022 2xTL-D58W HFS +GMS022 R-
Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS +GMS022 R-A-
Polar Normal (separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D36W HFS-Polar Normal
(separate)



IFPS_TMS022 1xTL-D58W HFS-Polar Normal
(separate)

