



TMS028 – funcional y flexible

TMS028

TMS028 es una luminaria industrial para 1 ó 2 lámparas fluorescentes TL-D, con reflector incluido para iluminación general. Admite montaje suspendido o adosado. Óptica de lamas, tapas finales y piezas de unión en línea disponibles como accesorios.

Beneficios

- Luminaria industrial, funcional y flexible para 1 o 2 lámparas fluorescentes TL-D, con reflector incluido para iluminación general.
- Admite montaje suspendido o adosado
- Óptica de lamas, tapas finales y piezas de unión en línea disponibles como accesorios

Características

- Para 1 o 2 lámparas fluorescentes TL-D
- Sistema óptico para iluminación general
- Rejilla de lamas, tapas de acabado y acopladores en línea disponibles como accesorios
- Bloque de contactos reposicionable

Aplicaciones

- Tiendas
- Industria

Especificaciones

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo | TMS028 |
| Tipo de lámpara | Fluorescente: - 1 ó 2 MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W |
| Lámpara incluida | No |
| Equipo | - Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: (HFP-HFS) |
| Óptica | Lama blanca |
| Conexión eléctrica | Conector Push-in |


| | |
|--------------------|---|
| Opción | Cableado pasante: 1 fase (TW1) |
| Material | Carcasa: acero lacado, blanco Óptica: aluminio o acero lacado, blanco |
| Instalación | Individual; atornillado o en suspensión de cadenas o varillas roscadas. Posibilidad de recolocación de la regleta de conexiones (versión de 2 lámparas). |

TMS028

Accesorios Óptica de lamas, pieza de unión, tapas finales

Aplicaciones principales Tiendas, industria

Plano de dimensiones



Product

| |
|----------------------|
| TMS028 1xTL-D58W HF |
| TMS028 2xTL-D36W HF |
| TMS028 1xTL-D36W HF |
| TMS028 1xTL-D36W HFS |
| TMS028 2xTL-D58W HFS |
| TMS028 2xTL-D36W HFS |

Accesorios



Ordercode 910400627918,
910400628018



Ordercode 20827599

