



TMS028 – fonctionnel et flexible

TMS028

Le TMS028 est une réglette de base pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D qui comprend une optique d'éclairage général. Elle peut être suspendue ou montée en saillie. Une grille de défilement à ventelles, des embouts d'extrémité et des coupleurs directs sont disponibles en accessoires. Le bloc de contact repositionnable permet une flexibilité de connexion (avec entrée de câble centrale ou via les embouts d'extrémités).

Avantages

- Functional and flexible basic batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps, including optics for general lighting
- Can be suspended or surface-mounted
- Glare-reducing lamellae louver, end-caps and inline couplers available as accessories

Fonctions

- Pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D
- Optiques pour éclairage général
- Grille à lamelles, embouts et coupleurs en ligne disponibles en tant qu'accessoires
- Bloc de contacts repositionnable

Application

- Commerces
- Industrie

Descriptions


Type	TMS028
Source lumineuse	Fluorescente : - 1 x ou 2 x MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W
Lampe incluse	Non

Appareillage	Electronique, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - HFS
Connexion	Connecteur à emboîtement (PI)
Option	Câblage traversant : 1 phase (TW1)

TMS028

Matériau	Caisson: acier peint en blanc	Accessoire	Grille de défilement à ventelles, raccord, embouts d'extrémités, entretoise pour suspension
	Optique : aluminium ou acier peint en blanc		Remarque
Installation	Individuelle : fixation par vis ou suspension par chaînes ou tiges filetées	Principales applications	
	Possibilité de repositionner le bloc de contact (version à 2 lampes)		

Schéma dimensionnel



Product

TMS028 2xTL-D58W HFS

TMS028 2xTL-D36W HFS

Accessoires

Ordercode 20826899

