



TMS028 – functioneel en flexibel

TMS028

De TMS028 is een eenvoudige trogarmatuur voor opbouw- of pendelmontage, voor algemene verlichting. Lamellenafscherming, eindkappen en koppelstukken zijn separaat te bestellen. Het verplaatsbare insteekcontactblokje (in 2-lampsversie) zorgt voor montagegemak. Kabelinvoer is mogelijk centraal of via de kopse kanten van de armatuur.

Voordelen

- Eenvoudig te installeren trogarmatuur

Kenmerken

- Voor 1 of 2 TL-D fluorescentielampen
- Optieken voor algemene verlichting
- Lamellenlouvre, eindkappen en koppelstukken voor lijnmontage verkrijgbaar als accessoires
- Verplaatsbaar contactblok

Toepassing

- Detailhandel
- Industrie

Specificaties

Type	TMS028
Lichtbron	Fluorescentielamp: - 1 x of 2 x MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W
Inclusief lamp	Nee

VSA	Elektromagnetisch (hoogrendement), 230 V / 50 Hz:
	- IC
	Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
	- HFP
	- EI
Aansluiting	- PI (Contactblok)
	Insteekcontactblok (PI)

TMS028


Optie	Doorvoerbedrading: 1-fase (TW1)
Materiaal	Behuizing: gelakt staal, wit
	Optisch: gelakt staal, wit
Installatie	Opbouwmontage m.b.v. schroeven of pendelmontage met kettingen of draadeinden
	Mogelijkheid tot verplaatsen van het insteekcontactblok (versie met 2 lampen)

Toebehoren	Lamellenafscherming, koppelstuk, eindkappen, afstandhouders voor pendelen
Opmerking	Optioneel vooraf voorzien van aansluitingen voor montage op Telemecanique-systemen
Belangrijkste toepassingen	Detailhandel, industrie

Versions



Maatschets



Product
TMS028 2xTL-D58W HF
TMS028 2xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D58W HF

Goedkeuring en Toepassing

Ingress protection code IP 20

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning 220 tot 240 V

Algemene informatie

CE-markering	CE-markering
Protection class IEC	Veiligheidsklasse I
Compensatiecircuit	Nee
ENEC-markering	ENEC-markering
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
VSA	Elektronisch, hoogfrequent
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Lamp family code	TL-D
Optic accessory type	-
Product Family Code	TMS028
Pendelaccessoires	-

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvermogen	Number of light sources
04495600	TMS028 2xTL-D36W HF	36 W	2
04497000	TMS028 2xTL-D58W HF	58 W	2
04496300	TMS028 1xTL-D58W HF	58 W	1

