



TMS028 – funkcjonalna i elastyczna

TMS028

TMS028 to belka ogólnego zastosowania dla 1 lub 2 świetlówek TL-D, zawierająca optyki do oświetlenia ogólnego. Może być zwieszana lub montowana na powierzchni. W ramach akcesoriów dostępne są raster z lameli, zaślepki oraz złączki do montażu w linii. Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej umożliwia elastyczne połączenie (wejście kablowe centralnie lub przez zaślepki na końcach).

Korzyści

- Funkcjonalna i elastyczna oprawa belkowa na 1 lub 2 świetłówki TL-D, zawiera optyki dla oświetlenia ogólnego
- Nadaje się do montażu zwieszakowego lub na powierzchni
- Raster z lamelami redukujący efekt olśnienia, zaślepki boczne oraz złączki do montażu w linii dostępne jako akcesoria

Cechy

- Wersje na 1 lub 2 świetłówki TL-D
- Optyki do oświetlenia ogólnego
- Wśród akcesoriów m.in. raster z lamelkami, zaślepki i wbudowane łączniki
- Ruchomy blok połączeniowy

Wniosek

- Sklepy
- Przemysł, warsztaty, magazyny, itp.

Specyfikacje


Typ	TMS028	Źródło światła	Świetłówka:
-----	--------	----------------	-------------

TMS028

	- 1 x lub 2 x MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W
Zawiera lampę	Nie
Osprzęt	Statecznik elektromagnetyczny (o niskich stratach), 230 lub 240 V / 50 Hz: - Statecznik indukcyjny (I) - Statecznik indukcyjny, skompensowany równolegle (IC) Elektroniczny, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Statecznik typu HFP - Statecznik elektroniczny (EI)
Optyka	Odbłyśnik wysokopolerowany
Złączka	Szybkozłączka typu push-in (PI)
Opcja	Okablowanie przelotowe: 1-faza (TW1)


Materiał	Obudowa: stal lakierowana, biała Optyka: aluminium lub stal lakierowana, biała
Instalacja	Indywidualna; montaż za pomocą wkrętów lub zwieszakowy na łańcuchach lub prętach gwintowanych Możliwość zmiany położenia kostki przyłączeniowej (wersja 2-lampowa)
Akcesoria	Raster z lameli, element łączący, zaślepki, rozpórki dla podwieszania
Uwagi	Opcjonalnie przygotowana do montażu na systemach zasilania Telemécanique
Główne zastosowania	Sklepy, przemysł

Rysunki techniczne



Product
TMS028 1xTL-D58W HF
TMS028 2xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D58W HFS
TMS028 1xTL-D36W HFS
TMS028 2xTL-D58W HFS
TMS028 2xTL-D36W HFS

Akcesoria



Ordercode 20825199



Ordercode 20827599

