



TMS028 – funkčné a flexibilné

TMS028

TMS028 je funkčné svietidlo osadené 1 alebo 2 TL-D lineárnymi žiarivkami a reflektorom určené pre bežné osvetlenie. Môže byť závesné alebo prisadené. Príslušenstvo tvoria koncové kryty, priame spojky a lamelová mriežka. Nastaviteľná svorkovnica umožňuje pružné prepojenie (prostredníctvom centrálného káblového vstupu alebo cez koncové kryty).

Výhody

- Functional and flexible basic batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps, including optics for general lighting
- Can be suspended or surface-mounted
- Glare-reducing lamellae louver, end-caps and inline couplers available as accessories

Vlastnosti

- Na 1 alebo 2 žiarivky TL-D
- Optické prvky na všeobecné osvetlenie
- Mriežka z lamiel, koncovky a spojky sú dostupné ako príslušenstvo
- Kontaktný blok s možnosťou zmeny umiestnenia

Aplikácie

- Maloobchodné predajne
- Priemysel

Špecifikácia

Typ	TMS028
Svetelný zdroj	Lineárna žiarivka: - 1 x alebo 2 x MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W
Vrátane zdroja	Nie


Predradník	Elektromagnetický (nízkostratový), 230 V alebo 240 V / 50 Hz: - Indukčný (I) - Paralelne kompenzovaný (IC) Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Performer (HFP), vysokofrekvenčný
------------	--

TMS028

	- Elektronický (EI)
Optika	Vysokoleštený reflektor
Zapojenie	Nástrčná svorkovnica
Možnosti	Priebežné prekáblovanie: 1-fázové(TW1)
Materiál	Teleso: biela lakovaná oceľ Optika: hliník alebo biela lakovaná oceľ
Montáž	Individuálna; pomocou skrutiek, závesná na reťaziach alebo závesných tyčiach Možnosť zmeny polohy svorkovnice (dvojzdrojová verzia)

Príslušenstvo	Lamelová mriežka, spojka, koncové kryty, medzerník na zavesenie
Poznámky	Možnosť predprípravy pre montáž na napájací systém typu Telemécanique
Hlavné aplikácie	Maloobchodné predajne, priemysel

Rozmerový obrázok



Product
TMS028 1xTL-D36W HFS
TMS028 2xTL-D58W HFS
TMS028 2xTL-D36W HFS
TMS028 1xTL-D36W HF
TMS028 1xTL-D58W HF
TMS028 2xTL-D36W HF

Príslušenstvo



Ordercode 910400627918,
910400628018



Ordercode 20827599

