



TMS028 – işlevsel ve esnek

TMS028

TMS028, 1 ya da 2 TL-D floresan lamba için temel bir tirizdir ve genel aydınlatma için mercekler içerir. Asılabilir ya da yüzeye monte edilebilir. Aksesuar olarak şeritli bir örtücü, uç kapaklar ve sıralı bağlantı araçları mevcuttur. Yeri değiştirilebilir temas parçası, esnek bağlantıya olanak tanır (merkezi ya da uç kapaklardan kablo girişi ile).

Faydaları

- Functional and flexible basic batten for 1 or 2 TL-D fluorescent lamps, including optics for general lighting
- Can be suspended or surface-mounted
- Glare-reducing lamellae louver, end-caps and inline couplers available as accessories

Özellikler

- 1 veya 2 adet TL-D floresan lamba için
- Genel aydınlatma optikleri için
- Lamel örtücü, uç kapakları ve hattaki bağdaştırıcılar aksesuar olarak mevcuttur
- Yeniden konumlandırılabilir temas bloğu

Uygulama

- Perakende sektörü
- Endüstri

Şartlar

Tür	TMS028
Işık kaynağı	Floresan: - 1 x ya da 2 x MASTER TL-D / G13 / 36, 58 W
Lamba dahildir	Hayır


Donanım	Elektromanyetik (alçak kayıp), 230 V ya da 240 V / 50 Hz: - İndüktif (I) - Paralel olarak dengelenmiş (IC) Elektronik, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - Yüksek Frekans Uygulayıcı (HFP) - Elektronik dahildir (EI)
---------	--

TMS028

Optik	Çok parlak ayna
Bağlantı	İtmeli konnektör
Seçenek	Geçmeli kablo: 1 fazlı (TW1)
Malzeme	Muhafaza: cilalı çelik, beyaz Optik: alüminyum ya da cilalı çelik, beyaz
Kurulum	Tek; vidalı sabitleme ya da zincirlerle ya da dişli çubuklarla asma Temas parçasının yerini değiştirme olanağı (2 lambalı model)

Aksesuar	Şeritli örtücü, bağlantı parçası, uç kapaklar, asma için boşluk ara parçaları
Açıklama	Telemécanique güç kaynağı sistemlerine montaj için isteğe bağlı ön donanım
Ana uygulamalar	Mağaza, endüstri

Boyutlu çizim



Product

TMS028 1xTL-D58W HFS
TMS028 1xTL-D36W HFS
TMS028 2xTL-D58W HFS
TMS028 2xTL-D36W HFS

aksesuarlar



Ordercode 910400627918,
910400628018

