



En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

Coreline tempo large

CoreLine tempo large lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for HID-lamper på 150 W, 250 W og 400 W. CoreLine tempo large-serien av flombelysning har lumenpakker for mange forskjellige bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk med høy ytelse. Montering er enkel takket være den U-formede universelle monteringsbraketten og den eksterne hurtigkoblingen med 3 poler. Det er en ideell flombelysningsløsning for uteområder som industriområder, kommersielle områder, parkeringsplasser, osv.

Fordeler

- De samme lysnivåene som din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
- Høykvalitets bvp130 tempo large-flombelysning
- Enkel å bruke
- Mulighet for ressursstyring og/eller trådløs lysstyring

Coreline tempo large


Funksjoner

- Alle standard lysfordelinger i Ledgine O-plattformen, lumenpakker fra 16 000 lm til 26 000 lm
- Alternativer for beskyttelse mot sjøvann og svømmebasseng
- Lang levetid på 75 000 timer, integrert overspenningsvern, mulighet for ekstra overspenningsvern, høy motstand mot støt IK08, IP66
- Plug-and-play-montering med 1 m kabel og IP66-kontakt, horisontal brakett for stolpemontering
- Klar til å kobles til Interact City og Interact Sports Recreational takket være en SR-kontakt

Søknad

- Innendørs flerbrukshaller og svømmebasseng
- Utendørs idrettsbaner for rekreasjon, f.eks. basketbaner
- Havner, flyplasser, parkeringsplasser

Målskisse



Produkt detaljer



Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif




Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif

Coreline tempo large

Produkt detaljer



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Generell informasjon	
CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Produktseriekode	BVP130
Teknisk belysning	
Lyskildefarge	740 nøytralhvit
Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K
Type optisk deksel	Flatt glass
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	0
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Godkjenning og bruksområde	
Mekanisk støtteskiltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP66
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus og 8 kV i vanlig modus

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED260-4S
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED210-4S
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	LED160-4S
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	LED260-4S
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED210-4S
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	LED160-4S

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Armatur	Antall	Optikktype
		lysstråle spredning		
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	26 000 lm 80	Asymmetrisk
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	21 000 lm 80	Asymmetrisk
09641000	BVP130 LED160-4S/740	52° x 102°	16 000 lm 60	Asymmetrisk

Order Code	Full Product Name	Armatur	Antall	Optikktype
		lysstråle spredning		
	PSU OFA52 ALU C1KC3			
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	70° x 21°	26 000 lm 80	Symmetrisk
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	21 000 lm 80	Symmetrisk

Coreline tempo large

Order Code	Full Product Name	Armaturlysstråle	Lysytelse	Antall lyskilder	Optikktype utendørs
		spredning			
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	70° x 21°	16 000 lm	60	Symmetrisk

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
09639700	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	182 W
09640300	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	146 W
09641000	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	109 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
09642700	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	182 W
09643400	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	146 W
09644100	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	109 W

