



Замена при модернизации 1:1 для всех проектов, в которых действительно важен свет

CoreLine Tempo Large

Прожекторы CoreLine Tempo Large сохраняют лучшие традиции линейки CoreLine: инновационность, простоту использования и высокое качество. Благодаря ограниченному числу параметров можно оптимально заменять газоразрядные лампы мощностью 150, 250 и 400 Вт. Линейка прожекторов CoreLine Tempo Large предоставляет типы световых потоков для различных областей применения и выпускается в ассортименте высокоэффективной асимметричной и симметричной оптики. U-образный универсальный монтажный кронштейн и наружный быстросъемный трехполюсный разъем упрощают процесс монтажа. Прожекторы Tempo — это идеальное решение для наружного освещения, например промышленных и коммерческих зон, парковок и т. д.

Преимущества

- Те же уровни освещения, что и у существующего традиционного аналога, при снижении энергопотребления
- Высококачественный прожектор Tempo Large BVP130
- Простота эксплуатации
- Возможность подключения к системам управления осветительными приборами и/или беспроводного управления освещением

Характеристики

- Все стандартные варианты распределения света для платформы Ledgine O, световые потоки от 16 000 до 26 000 лм
- Варианты с защитной обработкой для прибрежной зоны или для бассейнов
- Длительный срок службы (75 тыс. часов), встроенная защита от скачков напряжения, дополнительное устройство защиты от скачков напряжения (приобретается отдельно), высокая стойкость к ударным нагрузкам, IK08, IP66
- Установка типа plug & play с использованием метрового кабеля и разъема IP66, горизонтальный монтаж на опоре с помощью кронштейна
- Совместимость с системами Interact City и Interact Sports Recreational благодаря разъему SR

Применение

- Закрытые многофункциональные спортивные залы и бассейны
- Открытые спортивные площадки, например баскетбольные и др.
- Порты, аэропорты, парковки

Спецификации

Тип	BVP130
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность	До 217Вт (+/-11%)
Светоотдача	8000, 12000, 16000, 21000, 26000лм
Эффективность освещения	До 133лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи	>70
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации*	Мин. L80 75000ч
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 75000ч	7.5%
Температура окружающей среды (Tq) для наилучшей производительности	+25°C
Диапазон рабочих температур	от -30° до +35°C.
Драйвер	Встроенный (светодиодный модуль со встроенным ПРА)
Сетевое напряжение	Xitanium Xtreme LITE программируемый
Пусковой ток	53 A/160 мкс
Диммирование	Нет
Вход системы управления	Нет
Опции	CLO Модуль защиты от температурных эффектов (NTC)

Оптика	Симметричная
	Асимметричная (l до 52°)
Оптический элемент	Поликарбонатные линзы
Оптический плафон	Прозрачное закаленное плоское стекло
Материал	Корпус: литой алюминий
	Линзы: метакрилат
Цвет	RAL9007 матовый
Соединение	Внешний быстросъемный разъем IP68 (3 полюса)
Обслуживание	Очистка внутренних частей не требуется
Установка	U-образный монтажный кронштейн с опорой для трехточечного крепления болтами M20
	Установка на опорах или крепление к потолку
	Скоба кронштейна «U» со стандартными болтами и гайками
	Угломерная шкала с интервалами 5°
	Ввод сетевого кабеля M20, допускающий диаметры кабеля от 10 до 14 мм, с внешним 3-полюсным быстросъемным разъемом IP68
Рабочая температура	От -40°C <до< 35°C
	Площадь проекции при 90°
Макс. регулировка по горизонтали	от -170 до +170°
Макс. регулировка по вертикали	От -90 до +90°
Кабельный ввод	M 20
Примечания	ENEC, CE, RoHS
	Защита от скачков напряжения: 6 кВ

CoreLine Tempo Large

Сведения о продукте




Coreline_tempo_large-BVP130-DP01.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP02.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP03.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP04.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP05.tif



Coreline_tempo_large-BVP130-DP06.tif



Coreline_Tempo_Large-BVP125-DPP.TIF

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальн ом и до 8 кВ в обычном режиме

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Общая информация

Маркировка СЕ	Да
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптического плафона/линзы	FG
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожарной безопасности	F
Сменный источник света	Yes
Версия лампы	4S
Количество единиц ПРА	1 unit
Оптический элемент	No
Код семейства продуктов	BVP130
Метка UL	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	70

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0

Механические компоненты и корпус

Цвет	Gray
------	------

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Ток драйвера
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	1000 mA
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	700 mA
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	780 mA
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	1000 mA
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	700 mA
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	780 mA

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Распределение света светильника	Код лампового семейства	Количество источников света	Тип оптики
912300023660	BVP130	52° x 102°	LED260-4S	80	Optiflux
	LED260-4S/ 740 PSU				asymmetrical axis angle 52°

Order Code	Full Product Name	Распределение	Код	Количество	Тип оптики
		света	лампового	источников	
	OFA52 ALU	светильника	семейства	света	
	C1KC3				

CoreLine Tempo Large

Order Code	Full Product Name	Распределение	Код	Количество	
		света	лампового	источников	Тип оптики
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	LED210-4S	80	Optiflux
					asymmetrical
					axis angle 52°
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	52° x 102°	LED160-4S	60	Optiflux
					asymmetrical
					axis angle 52°
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	70° x 21°	LED260-4S	80	Symmetrical

Order Code	Full Product Name	Распределение	Код	Количество	
		света	лампового	источников	Тип оптики
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	70° x 21°	LED210-4S	80	Symmetrical
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	70° x 21°	LED160-4S	60	Symmetrical

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Сервисная метка
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	-
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	-
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	-

Order Code	Full Product Name	Сервисная метка
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	-
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	-
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	Да

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача
912300023660	BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	26000 lm
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	21000 lm
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	16000 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача
912300023663	BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	26000 lm
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	21000 lm
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	16000 lm

