



En 1:1-erstatning til ettermontering for alle prosjekter der belysning virkelig betyr noe

Coreline tempo small

CoreLine Tempo Small er en serie med svært effektive lysarmaturer designet for 1:1-ettermontering av konvensjonell flombelysningsteknologi, samtidig som den samme elektriske installasjonen og stolpene beholdes. Denne urbane belysningsserien er utviklet for direkte erstatning av 70 W HID-lamper, men bruker mindre energi og krever mindre investeringer enn konvensjonelle installasjoner. Et begrenset utvalg av tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for ditt prosjekt.

Fordeler

- De samme lysnivåene som din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som du sparer energi
- Førsteklasses small tempo-flombelysning
- Enkel å bruke

Funksjoner

- Symmetrisk og asymmetrisk optikk for generell områdebelysning
- Lang levetid på 75 000 timer, integrert overspenningsvern, høy motstand mot støt IK08, IP65
- Plug-and-play-montering med 1 m kabel og IP65-kontakt

Coreline tempo small

Søknad


- Lager
- Bygninger/butikkfasader
- Landskapsarkitektur

Versions



Coreline tempo small-BVP110

Målskisse



Produkt detaljer



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP02.tif

Coreline tempo small

Produkt detaljer



Coreline_tempo_small-BVP110-DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP05.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-DP06.tif

Coreline tempo small

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lampefamiliekode	LED42
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet

Teknisk belysning

Lyskildefarge	Nøytralhvit
Optisk deksel/linsetype	Flatt glass
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Oppover lyseffektforhold	88

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Godkjenning og bruk

CE-merke	CE-merke
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 10 kV differensiell modus og 10 kV i vanlig modus

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Armatur lysstråle spredning	Optikktype utendørs
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asymmetrisk
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symmetrisk

