



W przypadku każdego projektu, w którym światło jest naprawdę ważne, wymiana w stosunku 1:1

CoreLine Tempo (mały)

CoreLine Tempo Small to rodzina ultrawydajnych opraw, będących zamiennikami 1:1 technologii konwencjonalnych przy zachowaniu tej samej instalacji elektrycznej i biegunowości. Te miejskie latarnie zostały zaprojektowane jako bezpośrednie zamienniki lamp HID o mocy 70W, ale w przeciwieństwie do instalacji konwencjonalnych zużywają mniej energii i wymagają mniejszych nakładów inwestycyjnych. Ograniczony wybór optyki ułatwia znalezienie najlepszego zamiennika lamp HID o mocy 150 W, 250 W i 400W i tej samej mocy strumienia świetlnego.

Korzyści

- Te same poziomy światła co w istniejących rozwiązaniach konwencjonalnych przy jednoczesnej oszczędności energii
- Wysokiej jakości oświetlenie reflektorowe Tempo Small
- Łatwa obsługa

Cechy


- Optyka symetryczna i asymetryczna do oświetlenia ogólnego
- Wyjątkowa trwałość użytkowa do 75 000 godzin, wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa, duża odporność na uderzenia IK08, klasa szczelności IP65
- Prosta instalacja (Plug-and-play) dzięki przewodowi o długości 1 m i złączu o klasie szczelności IP65

CoreLine Tempo (mały)

Zastosowanie

- Magazyny
- Fasady budynków/sklepów
- Upiększanie krajobrazu

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP01.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP02.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP03.tif



Coreline_tempo_small-BVP110-
DP05.tif

CoreLine Tempo (mały)

Więcej o produkcie



Coreline_tempo_small-BVP110-DPO6.tif

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Tak
Kod rodziny lamp	LED42
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka

Dane techniczne oświetlenia

Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna
Typ klosza/soczewki	Szyba płaska
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Sprawność świetlna w górę	88

Sterowanie i Ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Znak CE	Znak CE
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 10 kV i trybu wspólnego 10 kV

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy	Typ optyki na zewnątrz
30635300	BVP110 LED42/NW A	39° x 96°	Asymetryczny
30636000	BVP110 LED42/NW S	92° x 91°	Symetryczny

CoreLine Tempo (mały)

