



Philips ProFlood LED: iøynefallende utstillingseffekter

ProFlood LED

ProFlood LED er en vanntett lyskaster med både bildeprojisering og original lysinnramming – et kraftig verktøy som gir designerne stor kreativ frihet ved utstillingsbelysning. De kan justere lyskasteren for å passe perfekt til omgivelsene, eller for å skape en bestemt effekt og "skulpturere" lyset.

Fordeler

- Lyseffekt av eksepsjonelt høy kvalitet, inkludert avansert kontroll av lysfordeling og kraftig redusert blanding
- Enkel å montere og justere

Funksjoner


- Projiser tekst, logoer, mønstre og andre bilder med en gobo (A-størrelse, 100 mm)
- Fleksibel brakett for ulike monteringer
- Justerbare blendere sikrer nøyaktig innramming av ensfargede eller fargede stråler
- Justerbar stråle (20° – 40°) for å passe perfekt til omgivelsene og justere fokus og jevnhet
- Lang levetid på 50 000 timer L80 ved Ta +25 °C
- Kildeytelse: 8430 lm
- Anamorfose: Vi hjelper deg med å beregne goboformen som kreves for å kompensere for forvrengning.

ProFlood LED

Søknad

- Moderne og klassiske bygninger, arkitektonisk flombelysning
- Byfornyelse
- Bysentre
- Kjøpesentre
- Parker og gågater

Målskisse



Produkt detaljer



ProFlood_LED-BCP608-DP01.tif



ProFlood_LED-BCP608-DP02.tif

