



Iluminação Industrial de alta Qualidade

EcoBATTEN 2

O lançamento EcoBATTEN 2 é a linha de luminárias para aplicação em interiores com instalação de sobrepor ou pendente ideal para ambientes industriais. Foi aprimorada especialmente para ser utilizada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares TL5 Eco de 25W ou 50W. Disponível em 4 versões de corpo e com reatores dimerizáveis opcional permite total integração a sistemas de controle predial.

Benefícios

- Ótica de alto rendimento com distribuição especialmente desenvolvida para lâmpadas TL-5 ECO
- Iluminação disponível em branco neutro com alto índice de reprodução de cores
- Luminária com 4 versões distintas para perfeita adequação aos objetivos de custos e performance do projeto
- Dimerização digital DALI opcional possibilita total integração com o mais avançado sistema de controles predial

Características

- Corpo em Chapa de Aço Branco
- Versão com Refletor em Alumínio Brilhante
- Versão com Difusor em Acrílico Transparente
- Reator Eletrônico (Dimerização DALI Opcional)
- Instalação Suspensa ou Sobreposta

EcoBATTEN 2

Aplicação

- São ideais para a iluminação de áreas como:
- Galpões industriais
- Armazéns
- Escolas
- Supermercados
- Oficinas
- Depósitos
- Garagens

Especificações

Type	Batten Convencional
Light source	2x25W / 2x50W / TL-5
Mains Voltage	Eletrônico Fixo 220V-60/50Hz: (EB)
Materials and finishing	Corpo em aço fosfatizada de na cor branca. Ótica em Chapa Branca (TMS950), Refletor Alumínio (TMS951/ TMS952) e Refletor Alumínio com Difusor Acrílico (TMS953).

Installation	Suspensa ou sobreposta
Approbation Signs	N/A

Versions



General Information

Código da família das lâmpadas	TL5
Número de fontes de luz	2

Mechanical and Housing

Cor	WH
------------	----

General Information

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Equipamento	Pacote combinado	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919106020611	TMS950 2XTL5-25W WR	Não	-	Não	25 W	WR
919106020621	TMS950 2XTL5-25W/840 EB WR	Não	EB	K	25 W	WR
919106020631	TMS950 2XTL5-50W/840 EB WR	Não	EB	K	50 W	WR
919106020641	TMS951 2XTL5-25W R-H	Não	-	Não	25 W	R-H
919106020651	TMS951 2XTL5-25W/840 EB R-H	Não	EB	K	25 W	R-H
919106020661	TMS951 2XTL5-50W/840 EB R-H	Não	EB	K	50 W	R-H
919106020671	TMS952 2XTL5-25W R-H WH	Não	-	Não	25 W	R-H
919106020681	TMS952 2XTL5-25W/840 EB R-H WH	Não	EB	K	25 W	R-H

EcoBATTEN 2

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Equipamento	Pacote combinado	Potência da lâmpada	Tipo de ótica
919106020691	TMS952 2XTL5-50W/840 EB R-H WH	Não	EB	K	50 W	R-H
919106020701	TMS953 2XTL5-25W R-H WH AC	AC	-	Não	25 W	R-H
919106020711	TMS953 2XTL5-25W/840 EB R-H WH AC	AC	EB	K	25 W	R-H
919106020721	TMS953 2XTL5-50W/840 EB R-H WH AC	AC	EB	K	50 W	R-H

