



EFix pro zelenější kancelář

EFix závěsná montáž TPS260

Řada svítidel EFix TL5 je dostupnou volbou inovativního osvětlení, které umožňuje masivní úsporu energie v případě výměny starých elektromagnetických instalací a jejich nahrazením nejnovější technologií Philips. Optický výkon této řady vyhovuje aktuální normě EN-12464 a zvyšuje kvalitu osvětlení pro každou aplikaci. Zářivka Philips MASTER TL5 v kombinaci s vysokofrekvenčním předřadníkem představuje značný potenciál úspory energie. Tyto úspory lze dále rozšířit použitím řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního světla Luxsense, které je integrováno do svítidla. Praktický design EFix nabízí svítidla jak přisazená, tak i závěsná v jednom tvaru. Díky jednoduše demontovatelnému hornímu krytu svítidla lze vytvořit svítidlo s přímým nebo přímo / nepřímým osvětlením. EFix je dodáván se zářivkami a je připraven k montáži, což minimalizuje čas potřebný k montáži. Zapuštěný EFix doplňuje řadu svítidel Philips pro obecné použití osvětlení v kancelářích a obchodech.

Výhody

- Zelenější kancelář, s cenově dostupnými inovačními svítidly TL5 zajišťujícími významné úspory energie v případě výměny starých svítidel s elektromagnetickým předřadníkem
- Úspory energie lze dále zvýšit použitím ovladače Luxsense pracujícím v závislosti na denním světle, který je zabudován do svítidla
- Výrobek s nejsnazším způsobem instalace ve své třídě, s jednoduchým nastavováním poměru přímého/nepřímého světla díky snadno odnímatelnému vrchnímu krytu

EFix závěsná montáž TPS260

Vlastnosti

- Simple design
- MASTER TL5 lamps; suitable for use with high-frequency gear
- Mini optics; performance compliant with EN-12464 norms
- Integrated Luxsense daylight controller available
- Easily removable top cover: allows beam adjustment to provide direct or direct/indirect lighting

Aplikace

- Offices
- Shops

Specifikace

Typ	TPS262
Světelný zdroj	Zářivka: - 1 x nebo 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Včetně zdroje	Ano (barva světla 830 nebo 840)
Předřadník	Elektronický, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - vysokofrekvenční Performer (HFP) - Vysokofrekvenční Regulator (HFR)
Optika	Vysoce leštěná dvojitá parabolická (C6) Středně leštěná dvojitá parabolická (D6) Matová dvojitá parabolická (M6) Matové reflektory, profilované příčné lamely (M2) Prismatický/opálový prohnutý kryt s matovou hliníkovou optikou (OD)

Připojení	Namačkávací svorkovnice
Barva	Bílá, RAL9016 (WH) Stříbrná, RAL9006 (SI)
Volby	Řízení světla: podle denního světla Luxsense (LX)
Materiál	Těleso: předlakovaná ocel Optika: předlakovaná ocel nebo hliník Koncovky: polykarbonát
Instalace	Individuální nebo do řad; závěsná montáž pomocí sady dvou ocelových lanek (SMT) s napájecím kabelem kovového vzhledu, 150 cm, a rozetami
Příslušenství	Spojka, ZCS260 CP
Poznámky	Dodáváno se zářivkami, závěsnou sadou a namačkávací svorkovnicí

Versions



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard




EFix TPS262 suspended luminaire
with OLC semi high gloss
aluminium optic with 3D lamellae
(D6)

EFix závěsná montáž TPS260

Versions




EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard




EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard



EFix TPS262 suspended luminaire
with OLC high-gloss aluminum
optic with 3D lamellae (C6)




EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard

Rozměrové výkresy



Product	B	C
TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT SI	650 mm	1541 mm
TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFD D6 PVCFR CCE SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	650 mm	1541 mm
TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm

EFix závěsná montáž TPS260


Detaily o výrobku



IPDP_TPS260i_0001-Detail photo



IPDP_TPS260i_0005-Detail photo



IPDP_TPS260i_0012-Detail photo



IPDP_TPS260i_0017-Detail photo

EFix závěsná montáž TPS260

Detaily o výrobku

IPDP_TPS260i_0019-Detail photo



IPDP_TPS260i_0007-Detail photo



Application Conditions	
Vhodné pro náhodné spínání	Není k dispozici
Approval and Application	
IP kód	IP20
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
General Information	
Značka CE	CE mark
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Typ optického krytu/čoček	No
Nouzové osvětlení	No
Značka ENEC	ENEC mark
Značka hořlavosti	F
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Kombipack	K
Kód řady zdroje	TL5
Vestavěné ovládání	No
Kód produktové řady	TPS262
Vnitřní vedení	Standard

General Information

Order Code	Full Product Name	Předřadník	Příkon zdroje	Počet světelných zdrojů		Typ optiky
61338400	TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	HFS	28 W	1		C6
61339100	TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	HFS	28 W	1		D6
61424400	TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	HFP	80 W	1		D6
61342100	TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	HFS	28 W	2		C6
61343800	TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	HFS	28 W	2		D6
61346900	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	HFS	54 W	1		C6
61347600	TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	HFS	54 W	1		D6
61348300	TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	HFS	54 W	1		M2
61349000	TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	HFS	54 W	2		C6
61350600	TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	HFS	54 W	2		D6
61351300	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	HFS	54 W	2		M2

Mechanical and Housing

EFix závěsná montáž TPS260

Order Code	Full Product Name	Barva
61338400	TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	WH
61339100	TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	WH
61424400	TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	WH
61342100	TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	WH
61343800	TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	WH
61346900	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	SI

Order Code	Full Product Name	Barva
61347600	TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	SI
61348300	TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	SI
61349000	TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	SI
61350600	TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	SI
61351300	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	SI

