



EFix – vihreämpi toimisto

EFix, ripustusasennettava TPS260

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaitte yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettavan (TCS260) että ripustettavan (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Vuonna 2007 esitelty uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Hyödyt

- Vihreämpi toimisto edullisten innovatiivisten TL5-valaisinten avulla. Huomattavat energiasäästöt voidaan saavuttaa korvaamalla sähkömagneettisella liitäntälaitteella varustetut vanhat valaisimet
- Energiasäästöjä voi lisätä entistämään käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta
- Luokkansa helpoin tuote asentaa, suora/epäsuora säätömahdollisuus helposti irrotettavan yläkannen ansiosta

EFix, ripustusasennettava TPS260

Ominaisuudet

- Yksinkertainen malli.
- MASTER TL5 -lamput; sopii käytettäväksi HF-liitäntälaitteen kanssa.
- Minioptiikka; suorituskyky EN-12464-normien mukainen.
- Integroitu Luxsense-päivänvalo-ohjain saatavissa.
- Helposti irrotettava yläkansi: mahdollistaa valokeilan säädön suoraa tai suoraa/ epäsuoraa valoa varten.

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät

Spesifikaatiot

Tyyppi	TPS262
Valonlähde	Loistelamppu: - 1 x tai 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
Valonlähde mukana	Kyllä (lampan väri 830 tai 840)
Liitäntälaitte	Elektroninen (EB), 220 - 240 V / 50 - 60 Hz - Performer (HFP), - Ohjattava HF-liitäntälaitte (HFR) - DALI (HFD)
Optiikka	Puolikiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen (D6) Mattaoptiikka, kaksoisparaboliset häikäisysojat, suljettu (M6) Mattaopeili, uurretut ristikkäissäleät (M2) Prismaattinen/opaalimuotoiltu polykarbonaattipeite mattapintaisella korkealaatuisella alumiinioptiikalla (OD)
Liitäntä	Asennuspistoliitin/liittimet

Väri	Valkoinen, RAL 9016 (WH) Hopea, RAL 9006 (SI)
Tilauksesta	Integroidut ohjausjärjestelmät: - Luxsense-päivänvalo-ohjain (LX) - ActiLume-moniohjain (ACL)
Materiaali	Runko: lakattua terästä Optiikka: lakattua terästä tai alumiinia Päätysuojus: polykarbonaattia
Asennus	Yksittäin tai rivissä, riippuva asennus kahdella kolmikulmaisella teräsvaijeriripustuksella (SMT), molemmissa metallinen sähköjohto, jonka pituus on 150 cm, ja kattokiinnikkeet
Lisävarusteet	Sarjoituskappale, ZCS260 CP
Huomautukset	Sisältää lamput, ripustussarjan ja pistoliittimen


Versions



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard

EFix, ripustusasennettava TPS260

Mittapiirros



Product	B	C
TPS262 2x35W/830 HFS MEP M6 SMT WH	650 mm	1541 mm

Tuotetiedot



IPDP_TPS260i_0001-Detail photo



IPDP_TPS260i_0012-Detail photo



EFix, ripustusasennettava TPS260


Tuotetiedot



IPDP_TPS260i_0017-Detail photo



IPDP_TPS260i_0019-Detail photo



IPDP_TPS260i_0007-Detail photo

