



EFix – a zöldebb irodáért

EFix függesztve szerelt TPS260

Az EFix TL5 lámpatestcsalád elérhető innovatív világítási választás, amely jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a régi elektromagnetikus világítás leváltásával a legújabb Philips technológiára. A termékcsalád optikai teljesítménye megfelel a legújabb EN-12464 szabványnak, ezáltal biztosítva a fejlett világítás-minőséget minden típusú alkalmazásban. Nagyfrekvenciás elektronikus előtéttel kombinálva a Philips Master TL5 fényforrások jelentős energiamegtakarítást tesznek lehetővé. Ez a megtakarítás tovább növelhető a lámpatestbe beépített Luxsense nappali fénytől függő szabályozás használatával. Az EFix praktikus kialakítása révén egyetlen formában egyesíti a felületre szerelt (TCS260) és a függesztett lámpatestet (TPS260). A lámpatest felső részét borító fedél könnyedén eltávolítható, így direkt vagy direkt/indirekt világítást is kialakíthatunk egy típus segítségével. Az EFix fényforrásokkal együtt, felszerelésre kész állapotban kerül forgalomba, ezáltal minimálisra csökkentve a telepítés idejét.

Előnyök

- Az innovatív, elérhető árú TL5 világítótestek használatával az iroda környezetbarátabbá tehető, és nagy mértékű energiamegtakarítás érhető el az elektromagnetikus szerelvényekkel ellátott lámpatestek cseréjével
- A lámpatestbe integrált Luxsense nappalfény-szabályozó használatával további energiamegtakarítás érhető el.
- Az egyszerűen levehető felső fedélnek köszönhetően könnyen elérhető direkt/indirekt beállítási lehetőségek miatt ez kategóriájában a legegyszerűbben felszerelhető termék

EFix függesztve szerelt TPS260

Szolgáltatások

- Simple design
- MASTER TL5 lamps; suitable for use with high-frequency gear
- Mini optics; performance compliant with EN-12464 norms
- Integrated Luxsense daylight controller available
- Easily removable top cover: allows beam adjustment to provide direct or direct/indirect lighting

Alkalmazás

- Offices
- Shops

termékjellemzők

Típus	TPS262
Fényforrás	Fénycső: - 1 x vagy 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W
A fényforrást tartalmazza	Igen (830 vagy 840 színhőmérséklet)
Előtét	Elektronikus, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz: - High Frequency Performer (HFP) - High Frequency Regulator (HFR)
Optika	Magasfényű optika, dupla parabolikus (C6) Félmagasfényű optika, dupla parabolikus (D6) Matt optika, dupla parabolikus (M6) Matt tükör, érdesített lamellákkal (M2)
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó (Push-in)

Szín	Fehér, RAL9016 (WH) Ezüst, RAL9006 (SI)
Opciók	Fényszabályozás: Luxsense nappali fénytől függő szabályozó (LX) Actilume multifunkciós szabályozó (ACL)
Anyag	Ház: festett acél Optika: festett acél vagy alumínium Végsapka: polikarbonát
Felszerelés	Egyedileg vagy sorban; függesztett szerelés két háromszög alakú acélsodronyos rendszerrel (SMT) és mennyezeti rózsával
Kiegészítő elemek	Összekötő elem, ZCS260 CP
Megjegyzés	Fényforrásokkal, gyorscsatlakozóval és mennyezeti szerelőelemmel együtt szállítjuk

Versions



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 28 W -
HF Standard




EFix TPS262 suspended luminaire
with OLC semi high gloss
aluminium optic with 3D lamellae
(D6)

EFix függesztve szerelt TPS260

Versions



EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard




EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard



EFix TPS262 suspended luminaire
with OLC high-gloss aluminum
optic with 3D lamellae (C6)




EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard



EFix suspended mounted - 54 W -
HF Standard

Méretezett rajza



Product	B	C
TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	500 mm	1241 mm
TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	650 mm	1541 mm

EFix függesztve szerelt TPS260

Termék részletei



IPDP_TPS260i_0001-Detail photo



IPDP_TPS260i_0005-Detail photo



IPDP_TPS260i_0012-Detail photo



IPDP_TPS260i_0017-Detail photo

EFix függesztve szerelt TPS260

Termék részletei

IPDP_TPS260i_0019-Detail photo



IPDP_TPS260i_0007-Detail photo



Alkalmazási feltételek	
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Nem alkalmazható
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Általános információ	
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Optikai bura/lencse típusa	No
Vészvilágítás	No
ENEC jel	ENEC mark
Gyűlékonysági jelzés	F
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Fényforrással	K
Fényforráscsalád kódja	TL5
Beépített vezérlés	No
Termékcsalád kódja	TPS262
Belső huzalozás	Standard

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Működtető szerelvény	A lámpa teljesítménye	A fényforrások száma	Az optika típusa
61338400	TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	HFS	28 W	1	C6
61339100	TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	HFS	28 W	1	D6
61424400	TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	HFP	80 W	1	D6
61342100	TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	HFS	28 W	2	C6
61343800	TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	HFS	28 W	2	D6
61346900	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	HFS	54 W	1	C6
61347600	TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	HFS	54 W	1	D6
61348300	TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	HFS	54 W	1	M2
61349000	TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	HFS	54 W	2	C6
61350600	TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	HFS	54 W	2	D6
61351300	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	HFS	54 W	2	M2

Mechanika és tokozás

EFix függesztve szerelt TPS260

Order Code	Full Product Name	Szin
61338400	TPS262 1x28W/830 HFS C6 SMT WH	WH
61339100	TPS262 1x28W/830 HFS D6 SMT WH	WH
61424400	TPS262 1x80W/840 HFP D6 SMT WH	WH
61342100	TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH	WH
61343800	TPS262 2x28W/830 HFS D6 SMT WH	WH
61346900	TPS262 1x54W/840 HFS C6 SMT SI	SI

Order Code	Full Product Name	Szin
61347600	TPS262 1x54W/840 HFS D6 SMT SI	SI
61348300	TPS262 1x54W/840 HFS M2 SMT SI	SI
61349000	TPS262 2x54W/840 HFS C6 SMT SI	SI
61350600	TPS262 2x54W/840 HFS D6 SMT SI	SI
61351300	TPS262 2x54W/840 HFS M2 SMT SI	SI

