



# Efix – зеленое решение для офиса

## Efix TPS260, подвесной

Модельный ряд светильников Efix TL5 обладает целым набором инновационных решений, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Оптика, доступная для этого светильника, соответствует последним европейским нормам EN-12464, гарантируя непревзойденное качество и комфорт освещения. Лампы Philips MASTER TL5 при использовании в сочетании с электронным ВЧ ПРА позволяют снизить энергопотребление. Для достижения еще большей экономии применяется встраиваемый в светильник контроллер уровня естественной освещенности – Luxsense. Практичный дизайн светильников Efix объединяет монтируемую на поверхность (TCS260) и подвесную (TPS262) версии в одном универсальном корпусе. Благодаря возможности удаления легко снимаемой верхней крышки, можно получить прямое или прямое / отраженное светораспределение. Efix поставляется с лампами в комплекте и требует минимум времени для установки. Встраиваемая модель Efix TBS260 дополняет линейку светильников Philips Efix для общего освещения в офисах и магазинах..

### Преимущества

- Экологичное применение в офисе с доступным выбором инновационных TL5 для значительной экономии электроэнергии при замене старых светильников с электромагнитными ПРА
- В дальнейшем экономия электроэнергии может быть увеличена благодаря применению встроенного в светильник контроллера дневного света Luxsense
- Самый простой продукт в своем сегменте для установки с простой прямой и непрямой регулировкой благодаря простоте снятия плафона

## Efix TPS260, подвесной

### Характеристики

- Простой дизайн
- Лампы MASTER TL5; может использоваться с высокочастотным ПРА
- Миниоптика; рабочие характеристики соответствуют стандарту EN-12464
- Доступна модель с микроконтроллером Luxsense для регулировки освещения в условиях дневного света
- Простое снятие плафона: позволяет регулировать луч для получения прямого или непрямого освещения

### Применение

- Офисы
- Магазинов

### Спецификации

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | TPS262                                                                                                                                                                                         |
| Допустимый тип ламп | Люминесцентные:<br>– 1 x или 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W                                                                                                                        |
| Лампа в комплекте   | Да (цветовые характеристики 830 или 840)                                                                                                                                                       |
| ПРА                 | Электронный,<br>220 – 240 В / 50 – 60 Гц:<br>– ВЧ теплого старта (HFP)<br>– ВЧ регулируемый (HFR)                                                                                              |
| Оптика              | Зеркальная оптика, двойная парабола (C6)<br>Полузеркальная оптика, двойная парабола (D6)<br>Матированная оптика, двойная парабола (M6)<br>Матированная оптика, рифленые поперечные ламели (M2) |
| Соединение          | Зажимной коннектор                                                                                                                                                                             |

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                | Белый, RAL9016 (WH)<br>Серебристый, RAL9006 (SI)                                                                                             |
| Опции               | Управление освещением: контроллер уровня естественной освещенности Luxsense (LX)                                                             |
| Материалы и отделка | Корпус: лакированная сталь<br>Оптика: лакированная сталь или алюминий<br>Торцевые крышки: поликарбонат                                       |
| Установка           | Индивидуально или в линию; монтаж на треугольном подвесе на стальных тросах (SMT), металлизированный питающий кабель 150 см, торцевые крышки |
| Аксессуары          | Соединительные элементы, ZCS260 CP                                                                                                           |
| Примечание          | Поставляется с лампами, зажимным коннектором и набором для подвеса                                                                           |


### Versions



Efix suspended mounted – 28 W –  
HF Standard

Efix TPS260, подвесной

Чертеж размеров



| Product                        | B      | C       |
|--------------------------------|--------|---------|
| TPS262 2x28W/830 HFS C6 SMT WH | 500 mm | 1241 mm |

Сведения о продукте



IPDP\_TPS260i\_0001-Detail photo



IPDP\_TPS260i\_0012-Detail photo



## Efix TPS260, подвесной

### Сведения о продукте



IPDP\_TPS260i\_0017-Detail photo



IPDP\_TPS260i\_0019-Detail photo



IPDP\_TPS260i\_0007-Detail photo

